

SILVYN® US-M EE

SILVYN® US-M Piesă de blocare pentru tuburi de protecție, cu filet metric și corp din alamă nichelată, cu grad de protecție IP40/IP54/IP66, în funcție de tubul de protecție utilizat



Protecție maximă la vibrații



Cerința de spațiu



Robust



Rezistent la temperatură

Beneficii

Rezistență mare la tracțiune
Economie de spațiu
Protecție la vibrații
Toate aplicațiile
Asamblare rapidă și ușoară

Domeniul de utilizare

În combinație cu tuburile de protecție:
SILVYN® FPS
SILVYN® FD-PU
Inginerie mecanică
Procese tehnologice

Caracteristicile produsului

Model compact

Descrierea produsului

Ultima actualizare (07.05.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® US-M EE

Filet metric
Manșon hexagonal
Manșon profilat
element de etanșare
Cap piuliță

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecție metalice

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal

Material:

Corp: alamă nichelată

Element de etanșare: TPE (Termoplastic elastomer)

Clasa de protecție:

IP 54 (cu SILVYN®FPS, FD-PU)

Gama de temperatură:

-40°C ÷ +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.



SILVYN® US-M EE

Articol nr.	Dimensiune metrică	Deschidere netă (mm)	Potrivit pentru SILVYN® FPS/FD-PU	Bucăți / UA
SILVYN®US-M pentru SILVYN®FPS / FD-PU				
55502601	10 x 1.0	6	10	50
55502602	12 x 1.5	9	14	50
55502603	16 x 1.5	11,5	17	50
55502604	20 x 1.5	14,5	21	50
55502605	25 x 1.5	19,5	27	25
55502606	32 x 1.5	26,5	36	25
55502607	40 x 1.5	35	45	20
55502608	50 x 1.5	45,5	56	10
55502609	63 x 1.5	45,5	56	10

SILVYN® US-M EE