

CSA 0760 + KSA 0760 Clești de sertizat

CSA/KSA 0760: Clești de sertizare pentru conectori izolați sau papuci izolați și conectori de placă tip lamă, pentru secțiuni între 0,5-6mm². Profil de sertizare oval, design ergonomic



Siguranță

Beneficii

- Matrițe de presare cu marcaje clare
- Necesită mai puțină forță datorită noului mecanism
- Testat pentru minim 80.000 de presări
- Presare cu forță controlată până la terminarea cursei
- Zona presată poate fi vizualizată pentru verificarea sertizării

Domeniul de utilizare

Scula cu actionare cu forță redusă pentru papuci izolați 0.5 - 6 mm²

Caracteristicile produsului

Buton de avarie dacă operația de presare trebuie întreruptă

Normă de referință / aprobări

Testat conform DIN standard EN 60352-2

Descrierea produsului

CSA 0760: cadru tip C, model vechi
KSA 0760: datorită mânerelor lungi asigură tăiere ergonomică

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sculă de sertizat papuci de cablu, pini sau conectori de ecran

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000168

ETIM 6.0 Descriere clasa: Sculă de sertizare papuci de cablu, pini terminali și conectori de ecran

Notă:

Profilul de sertizare : oval

CSA 0760 + KSA 0760 Clești de sertizat**Observație**

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.



CSA 0760 + KSA 0760 Clești de sertizat

Articol nr.	Denumire articol	Pentru mm ²	Profilul de sertizare	Greutate (kg)	Lungime (mm)	Bucăți / UA
61722070	CSA 0760	0,5 - 6	oval	0,5	220	1
61790910	KSA 0760	0,5 - 6	oval	0,54	255	1
61751950	Arc de rezervă CSA/KSA/DSA 0760	-	-	-	-	1
61722071	Bacuri de sertizare pentru CSA și KSA 0760	-	-	-	-	1