

X07V-K cu două culori spiralate

X07V-K, conductor pentru cablare, PVC, 450/750 V, clasa 5, izolație elicoidală în două culori, cu întârziere la propagarea focului, ambalat pe bobină

Informații

Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

Cablu PVC dublu colorat, spiralat



Domeniul de utilizare

Pozat în tuburi, pe / în tencuială, sau în conducte închise

Pentru instalare directă în rack-uri, pozare în conducte și tuburi doar ca și conductor pentru egalizarea potențialului

Caracteristicile produsului

Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

Bobină: d1 = 18 mm; d2 = 200 mm; b = 85 mm

Normă de referință / aprobări

Bazat pe EN 50525-2-31

Descrierea produsului

Conductor din lițe fine din cupru

clasă 5 conform IEC 60228

Izolația conductorului: bazată pe PVC

Etichetat, cu dungi colorate

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conductori

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000993

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conductor

Construcția conductorilor:

Lițe fine conform VDE 0295 clasa 5/ IEC 60228 clasa 5

Ultima actualizare (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

X07V-K cu două culori spiralate

Raza minimă de îndoire:	4 x Dext pentru utilizare așa cum este definit la H07V-K; 2 x Dext pentru îndoire pe termen scurt
Tensiune nominală:	U_0/U : 450/750 V
Tensiunea de test:	2500 V
Domeniul de curent:	VDE 0298 Part 4 EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Gama de temperatură:	Instalare fixă: -40 °C ÷ +70 °C

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere

* Produs de partenerii Lapp

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

X07V-K cu două culori spiralate

Articol nr.	Culoarea conductorului	Secțiunea conductorului (mm ²)	Diametru exterior [mm]	m / bobină	Index Cupru (kg/km)	Greutate (kg / km)
4522261S	albastru / alb	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522921S	Albastru inchis / alb	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522201S	negru/verde	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522211S	negru/roșu	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522231S	albastru / negru	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522241S	albastru / verde	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522251S	albastru / rosu	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522291S	maro / alb	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522311S	galben/roșu	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522331S	verde-negru	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522371S	violet/alb	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522381S	portocaliu/negru	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522391S	portocaliu/alb	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522401S	roșu/negru	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522411S	roșu-galben	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522421S	roșu/alb	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522441S	alb/albastru	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522461S	alb/roșu	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522341S	verde/alb	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522221S	negru / alb	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522301S	galben - negru	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522321S	galben/alb	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522431S	alb/negru	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522471S	gri-negru	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522262S	albastru / alb	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522922S	Albastru inchis / alb	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522252S	albastru / rosu	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522292S	maro / alb	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522372S	violet/alb	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522392S	portocaliu/alb	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522402S	roșu/negru	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522422S	roșu/alb	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522442S	alb/albastru	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522462S	alb/roșu	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37

X07V-K cu două culori spiralate

Articol nr.	Culoarea conductorului	Secțiunea conductorului (mm ²)	Diametru exterior [mm]	m / bobină	Index Cupru (kg/km)	Greutate (kg / km)
4522222S	negru / alb	2.5	3.4 - 4.1	100	24	37
4522472S	gri-negru	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37

X07V-K cu două culori spiralate