

EPIC® SIGNAL M23 F6

Conectori circulari pentru cabluri Servo și encodere

EPIC® M23 Cuplă de cablu pentru prelungire

Informații

Fabricat în Germania



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Energie eoliana



Rezistență chimică bună



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Robust



Presetupa SKINTOP® integrată



Interferența semnalelor

Beneficii

Rezistența de contact redusă cu ecranul asigură protecția EMC optimă

Utilizarea de materiale de înaltă calitate pentru fiabilitate sporită

Domeniul de utilizare

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 F6

Procese tehnologice
Servo mecanisme și aplicații servo
Măsurări și control tehnologic

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material:	Carcasă: aliaj de zinc turnat sub presiune, nichelat Etanșare: FPM
Clasa de protecție:	IP68 (10h/1m)
Testat VDE:	Controlul producției certificat: VDE-REG. nr. C24 (conform cu EN 61984, SELV conform cu DIN VDE 0100-410 trebuie garantat) UL document nr: E249137
Gama de temperatură:	-25°C până la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® SIGNAL M23 F6

Articol nr.	Articol	Codarea	Gama de prindere a cablurilor	Bucăți / UA
Tip M23 F6 conector cuplă				
44420040	M23 F6	negru (N)	7 - 13.5	5
75018415	M23 F6	negru (N)	5.0 - 7.3	5
72064030	M23 F6	negru (N)	7 - 10	5
72064020	M23 F6	negru (N)	7 - 10	20
72064000	M23 F6	negru (N)	9.5 - 13.5	5
72064010	M23 F6	negru (N)	9.5 - 13.5	20
44420041	M23 F6	roșu (+20°)	7 - 13.5	5
72064230	M23 F6	roșu (+20°)	7 - 10	5
72064220	M23 F6	roșu (+20°)	7 - 10	20
72064200	M23 F6	roșu (+20°)	9.5 - 13.5	5
44420039	M23 F6	albastru (-20°)	7 - 13.5	5
72064130	M23 F6	albastru (-20°)	7 - 10	5
72064100	M23 F6	albastru (-20°)	9.5 - 13.5	5

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 F6

