

EPIC® H-D 1.6 contacte prelucrate

Pentru inserturile și modulele EPIC® rectangulare

Contactele prelucrate EPIC H-D sunt adecvate pentru transmiterea de date și semnal în mediul industrial. Învelișul de argintiu sau aur garantează un contact fiabil.

Informații

Contacte de înaltă calitate cu diametrul de 1,6 mm pentru transmiterea de date și semnal

Alegere placare cu argint sau aur



Caracteristicile produsului

Contacte de înaltă calitate cu diametrul de 1,6 mm pentru transmiterea de date și semnal

Alegere placare cu argint sau aur

Secțiuni transversale cuprinse între 0,14 mm² și 2,5 mm² disponibile pentru transferul combinat al datelor și al energiei

Cu instrumentele adecvate, este creat un contactul bun, rapid și ușor

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Contacte pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000796

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contact pentru conectori industriali

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® H-D 1.6 contacte prelucrate

Articol nr.	Descriere articol	Tip contact	Secțiunea conductorului (mm ²)	identificarea gamei de secțiuni	Suprafață	Lungime de dezizolare (mm)	Bucăți / UA
Contacte							
13162000	H-D 1.6 sertizate mecanic	tată	0.14 - 0.37	1	Ag	8.0	100
13163000	H-D 1.6 sertizate mecanic	mamă	0.14 - 0.37	1	Ag	8.0	100
13162100	H-D 1.6 sertizate mecanic	tată	0.5	2	Ag	8.0	100
13163100	H-D 1.6 sertizate mecanic	mamă	0.5	2	Ag	8.0	100
13162200	H-D 1.6 sertizate mecanic	tată	0.75 - 1	3	Ag	8.0	100
13163200	H-D 1.6 sertizate mecanic	mamă	0.75 - 1	3	Ag	8.0	100
13162300	H-D 1.6 sertizate mecanic	tată	1.5	4	Ag	8.0	100
13163300	H-D 1.6 sertizate mecanic	mamă	1.5	4	Ag	8.0	100
13162400	H-D 1.6 sertizate mecanic	tată	2.5	5	Ag	5.8	100
13163400	H-D 1.6 sertizate mecanic	mamă	2.5	5	Ag	5.8	100
13162500	H-D 1.6 sertizate mecanic	tată	0.14 - 0.37	1	Au	8.0	100
13163500	H-D 1.6 sertizate mecanic	mamă	0.14 - 0.37	1	Au	8.0	100
13162600	H-D 1.6 sertizate mecanic	tată	0.5	2	Au	8.0	100
13163600	H-D 1.6 sertizate mecanic	mamă	0.5	2	Au	8.0	100
13162700	H-D 1.6 sertizate mecanic	tată	0.75 - 1	3	Au	8.0	100
13163700	H-D 1.6 sertizate mecanic	mamă	0.75 - 1	3	Au	8.0	100
13162800	H-D 1.6 sertizate mecanic	tată	1.5	4	Au	8.0	100
13163800	H-D 1.6 sertizate mecanic	mamă	1.5	4	Au	8.0	100
13162900	H-D 1.6 sertizate mecanic	tată	2.5	5	Au	5.8	100

EPIC® H-D 1.6 contacte prelucrate

Articol nr.	Descriere articol	Tip contact	Secțiunea conductorului (mm ²)	identificarea gamei de secțiuni	Suprafață	Lungime de dezizolare (mm)	Bucăți / UA
13163900	H-D 1.6 sertizate mecanic	mamă	2.5	5	Au	5.8	100

EPIC® H-D 1.6 contacte prelucrate