


## EPIC® H-A 16 TBF-LB

Acești conectori sunt atractivi datorită carcaselor compacte

Carcasa metalică robustă și compactă este ideală pentru utilizarea în sistemele de comandă sau în laboratoarele de electronică.

### Informații

Testat pentru clasa de protecție UL50E



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistența mecanică



Robust



Impermeabil

### Beneficii

mic și compact pentru aplicații cu un număr mare de contacte

### Domeniul de utilizare

Fabricarea de mașini și echipamente  
Ingineria proceselor  
Laborator de electronică

### Caracteristicile produsului

Carcasă cuplă cablu, varianta joasă  
un singur levier de blocare  
Intrarea dreaptă a cablului  
Versiune cu / fără gât

Ultima actualizare (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-A 16 TBF-LB

### Date Tehnice

|                      |                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clasificare ETIM 5:  | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali |
| Clasificare ETIM 6:  | ETIM 6.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali |
| Material:            | Carcasă: aliaj de aluminiu, gri<br>Levier: oțel zincat<br>Etanșare: NBR                         |
| Clasa de protecție:  | IP 65 (închis)<br>NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocat)                                               |
| Testat VDE:          | Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437<br>Testat UL:<br>UL nr. document: E75770    |
| Gama de temperatură: | -40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C                                                   |

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**EPIC® H-A 16 TBF-LB**

| Articol nr.                                                           | Descriere articol | M  | PG | Gât | Bucăți / UA |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----|----|-----|-------------|
| Carcasă H-A: cuplă de cablu (intrare dreaptă pentru cablu, un levier) |                   |    |    |     |             |
| 10563000                                                              | H-A 16 TBF-LB 16  | -  | 16 | da  | 5           |
| 19563000                                                              | H-A 16 TBF-LB M20 | 20 | -  | -   | 5           |
| 19563200                                                              | H-A 16 TBF-LB M25 | 25 | -  | -   | 5           |