

EPIC® H-A 3 TS

Design inovator al carcasei din metal sau plastic

Carcasa din material plastic robustă, compactă are o intrare laterală pentru cablu și este adecvată pentru utilizarea în construcția de mașini și aparate.

Informații

Carcasă din material plastic ușor, rezistent chimic

Testat pentru clasa de protecție UL50E



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistența mecanică



Robust



Impermeabil

Beneficii

Carcasa din material plastic sau versiune de execuție metalică pentru conectori siguri în cel mai mic spațiu

Domeniul de utilizare

Fabricarea de mașini și echipamente

Ingineria proceselor

Laborator de electronică

Caracteristicile produsului

Capac carcasă

Bolțuri pentru un levier de blocare

Intrarea cablului pe lateral

Ultima actualizare (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 TS

Versiune cu /fără presetupă

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali

Material:

Levier din termoplast gri, negru: Oțel zincat

Clasa de protecție:

IP 65 (încis)

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocat)

Testat VDE:

Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437

Testat UL:

UL nr. document: E75770

Gama de temperatură:

-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® H-A 3 TS

Articol nr.	Descriere articol	M	PG	Material	Culoare	Presetupă	Gama de prindere a cablurilor	Bucăți / UA
10427300	H-A 3 Ts	-	11	Termoplast	negru	-	-	10
10427000	H-A 3 Ts	-	11	Termoplast	gri	-	-	10
10620600	H-A 3 Ts	-	11	Termoplast	negru	da	6.5 - 12	10
10427100	H-A 3 Ts	-	11	Termoplast	gri	da	6.5 - 12	10
19427300	H-A 3 MTSV 7-13	20	-	Termoplast	negru	-	-	10
19427000	H-A 3 MTSV 7-13	20	-	Termoplast	gri	-	-	10

EPIC® H-A 3 TS