



EPIC® H-A 48 SGR

Carcasă robustă pentru 3 inserturi

Carcasa cu montaj pe suprafață, cu o intrare pentru cabluri, potrivită pentru 3 inserturi, este ideală pentru sistemele de comandă sau producția de mașini și aparate.

Informații

Carcasă H-A 48, compactă, din metal, dublă (pentru două inserturi)



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistența mecanică



Robust



Impermeabil

Beneficii

În această carcasă pot fi inserate trei inserturi diferite H-A 16 pentru o flexibilitate maximă de configurare
Carcasă M40 pe M50 extensibilă cu SKINTOP 53112083 (interval de prindere 27 - 35 mm)

Domeniul de utilizare

Fabricarea de mașini și echipamente
Ingineria proceselor

Caracteristicile produsului

Cu baza montată pe suprafață
Leviere duble
o intrare de cablu

Ultima actualizare (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 48 SGR

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali

Material:

Carcasă: aliaj de aluminiu vopsit, gri

Levier: oțel zincat

Etanșare: NBR

Clasa de protecție:

IP 65 (închis)

Gama de temperatură:

-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® H-A 48 SGR

Articol nr.	Descriere articol	M	PG	Gât	Bucăți / UA
Carcasă H-A: montaj pe suprafață plană (o intrare cablu, levier dublu)					
10633800	H-A 48 SGR 29	-	29	da	1
19638600	H-A 48 SGR M40	40	-	-	1