

EPIC® H-B 16 SDRL-BO

Carcasă tip H-B. Standard industrial


Carcasa cu fișe joasă, cu bolțuri pentru levier de blocare, 2 intrări pentru cabluri și un capac metalic, este adecvată numai pentru utilizarea în construcția de mașini și instalații și nu numai.

Informații

Capac metalic cu balama robustă

Pentru introducerea ușoară a două cabluri

Testat pentru clasa de protecție UL50E



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistența mecanică



Robust



Impermeabil

Beneficii

Carcasă standard. Gamă largă pentru toate aplicațiile

Domeniul de utilizare

Procese tehnologice

Tehnologie pentru sunet & lumină

Industria de prelucrare a maselor plastice

EPIC® H-B 16 SDRL-BO

Caracteristicile produsului

Cu baza montată pe suprafață, versiune joasă
Bolțuri pentru două leviere de închidere
2 intrări de cablu
Capac metalic

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material:	Carcasă: aliaj de aluminiu vopsit, gri Levier: oțel zincat Etanșare: NBR
Clasa de protecție:	IP 65 (blocat) IP 40 (capac închis) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocat)
Testat VDE:	Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437 Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® H-B 16 SDRL-BO

Articol nr.	Descriere articol	M	PG	Bucăți / UA
Carcasă H-B: montaj pe suprafață plană (cu carcasă, 2 intrari pentru cablu, bolțuri pentru levier dublu)				
70096000	H-B 16 SDRL-BO 21	-	21	5
79096000	H-B 16 SDRL-BO M25	25	-	5