

EPIC® H-B 16 TGH

Carcasă tip H-B. Standard industrial

Carcasa metalică robustă cu bolțuri pentru levier de blocare și o intrare directă pentru cabluri este ideală pentru utilizarea în industria materialelor plastice.

Informații

Striații pe mâner pentru deconectare

Mai mult spațiu interior pentru conductori

Testat pentru clasa de protecție UL50E



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistența mecanică



Robust



Impermeabil

Beneficii

Carcasă standard. Gamă largă pentru toate aplicațiile

Carcasă M40 pe M50 extensibilă cu SKINTOP 53112083 (interval de prindere 27 - 35 mm)

Domeniul de utilizare

Procese tehnologice

Tehnologie pentru sunet & lumină

Industria de prelucrare a maselor plastice

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 16 TGH

Caracteristicile produsului

Capac carcasă, versiunea înaltă
Bolțuri pentru două levieri de închidere
Intrarea dreaptă a cablului
Versiune cu / fără gât

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material:	Carcasă: aliaj de aluminiu vopsit, gri Levier: oțel zincat Etanșare: NBR
Clasa de protecție:	IP 65 (închis) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocat)
Testat VDE:	Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437 Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® H-B 16 TGH

Articol nr.	Descriere articol	M	PG	Gât	Bucăți / UA
Carcasă H-B: montaj pe cablu (intrare dreaptă pentru cablu, bolțuri pentru două leviere, versiune înaltă)					
70100200	H-B 16 TGH 21	-	21	da	5
70100400	H-B 16 TGH 29	-	29	da	5
79100200	H-B 16 TGH M25	25	-	-	5
79100400	H-B 16 TGH M32	32	-	-	5
79100800	H-B 16 TGH M40	40	-	-	5

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16