

EPIC® H-BE 48 insert cu cleme elastice



Inserturi standard cu fiabilitate dovedită, cu asamblare ușoară

Insertul multifuncțional cu terminale cu arc, fiabil, este adecvat pentru conectorii rectangulari și poate fi utilizat, de exemplu, în industria materialelor plastice.

Informații

Inserturi multifuncționale versatile

Cu șurub, sertizabile, cu clemă elastică - combinații libere



M				F			
37	25	13	1	1	13	25	37
38	26	14	2	2	14	26	38
39	27	15	3	3	15	27	39
40	28	16	4	4	16	28	40
41	29	17	5	5	17	29	41
42	30	18	6	6	18	30	42
43	31	19	7	7	19	31	43
44	32	20	8	8	20	32	44
45	33	21	9	9	21	33	45
46	34	22	10	10	22	34	46
47	35	23	11	11	23	35	47
48	36	24	12	12	24	36	48



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Timpul de asamblare



Robust



Rezistent la temperatură

Beneficii

Inserturi standard conectabile cu șurub, sertizare, clemă elastică sau Push-in

Seria EPIC® H-BE este potrivită în aplicațiile în care sunt solicitate conexiuni sigure la nivel mare de curent și tensiune

Domeniul de utilizare

Inginerie mecanică

Tehnologie pentru sunet & lumină

Industria de prelucrare a maselor plastice

EPIC® H-BE 48 insert cu cleme elastice

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali
Tensiunea nominală (V):	IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Tensiunea nominală de impuls:	6 kV
Curent nominal (A):	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
Grad de poluare:	3
Rezistența de contact:	1.5 - 4 mOhm
Contacte:	Aliaje de cupru, placat cu argint tare/aur
Numărul contactelor:	48 + PE
Metoda de fixare:	Clemă terminală tip colivie: 0.5 - 2.5 mm ²
Lungime de dezizolare (mm):	7
Cicluri de operare mecanică:	100
Certificări:	Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® H-BE 48 insert cu cleme elastice

Articol nr.	Descriere articol	Tip contact	Conductor de protecție	Numărul de contacte	Bucăți / UA
H-BE 48 clemă terminală tip colivie					
10400500	EPIC® H-BE 24 SF 25-48	tată	da	25 - 48	5
10401500	EPIC® H-BE 24 BF 25-48	mamă	da	25 - 48	5