

EPIC® H-BE 6 insert cu șurub

Inserturi standard cu fiabilitate dovedită, cu asamblare ușoară


Insertul multifuncțional poate fi utilizat pentru o gamă largă de aplicații, începând cu industria constructoare de mașini și industria materialelor plastice, până la sistemele de iluminat și de sunet.

Informații

Șuruburi sigure pentru instalarea ușoară

Cu șurub, sertizabile, cu clemă elastică - combinații libere

Fabricat în Germania



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Șină



Robust



Rezistent la temperatură



Beneficii

Inserturi standard conectabile cu șurub, sertizare, clemă elastică sau Push-in

Seria EPIC® H-BE este potrivită în aplicațiile în care sunt solicitate conexiuni sigure la nivel mare de curent și tensiune

Aplicații feroviare

- Protecție împotriva incendiilor pe vehiculele feroviare: Test conform cu EN 45545-2. Seturile de cerințe R22 și R23. Nivel de hazard HL1, HL2 și HL4

Testat UL pentru utilizare în dulapuri electrice de comandă, conform cu UL 508/UL 2237

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BE 6 insert cu șurub

Domeniul de utilizare

Inginerie mecanică
Industria de prelucrare a maselor plastice
Tehnologie pentru sunet & lumină
Aplicații feroviare/ construcția de vehicule

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali
Tensiunea nominală (V):	IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Tensiunea nominală de impuls:	6 kV
Curent nominal (A):	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
Grad de poluare:	3
Flamabilitate:	UL94 V-0
Rezistența de contact:	< 2 mOhm
Contacte:	Aliaje de cupru, placat cu argint tare/aur
Numărul contactelor:	6 + PE
Metoda de fixare:	Terminație cu șurub: 0.5 - 2.5 mm ²
Lungime de dezizolare (mm):	8
Material:	PC, policarbonat
Cicluri de operare mecanică:	500
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® H-BE 6 insert cu șurub

Articol nr.	Descriere articol	Tip contact	Conductor de protecție	Numărul de contacte	Bucăți / UA
H-BE 6 pini terminali cu șurub					
10190000	EPIC® H-BE 6 SS	tată	da	1 - 6	10
10191000	EPIC® H-BE 6 BS	mamă	da	1 - 6	10
10190100	EPIC® H-BE 6 SS	tată	-	1 - 6	10
10191100	EPIC® H-BE 6 BS	mamă	-	1 - 6	10