

EPIC® H-BVE 6




Aceste inserturi de tensiune înaltă au adițional două contacte comutatoare

Insertul de înaltă tensiune cu mai multi-contact are două contacte de comutare și reprezintă soluția ideală pentru construcția de mașini și instalații și pentru industria constructoare de mașini.

Informații

Insert multipol cu contacte de comutare reduse

Operarea comutatorului posibilă pentru deconectare sub sarcină



Rezistent la temperatură

Beneficii

Aceste inserturi de tensiune înaltă au adițional două contacte comutatoare

Cu o cablare adecvată, alimentarea cu energie electrică este întreruptă înainte de decuplarea contactelor.

Domeniul de utilizare

Inginerie mecanică

Procese tehnologice

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000438

ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali

Tensiunea nominală (V):

IEC: 630 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Tensiunea nominală de impuls:

6 kV

Curent nominal (A):

IEC: 16 A

Ultima actualizare (05.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BVE 6

	UL: 16 A CSA: 16 A
Grad de poluare:	3
Rezistența de contact:	< 2 mOhm
Contacte:	Aliaje de cupru, placat cu argint tare/aur
Numărul contactelor:	6 + 2 + PE
Metoda de fixare:	Terminație cu șurub: 0.5 - 2.5 mm ²
Lungime de dezizolare (mm):	8
Cicluri de operare mecanică:	100
Testat VDE:	Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437 Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® H-BVE 6

Articol nr.	Descriere articol	Tip contact	Conductor de protecție	Numărul de contacte	Bucăți / UA
H-BVE 6 pini terminali cu șurub					
10239010	H-BVE 6 SS	tată	da	6 + 2	5
10240010	H-BVE 6 BS	mamă	da	6 + 2	5
10239110	H-BVE 6 SS	tată	-	6 + 2	5
10240110	H-BVE 6 BS	mamă	-	6 + 2	5

EPIC® H-BVE 6

