

EPIC® MH 1.0mm contacte prelucrate

Ansamblarea mixtă garantează un nivel ridicat de flexibilitate. Pentru aplicații în construcția de mașini și instalații, pentru robotică și tehnica de inserție.

-

Informații

Contacte prelucrate placate cu aur.cu diametru 1mm, pentru modulul EPIC® MH Gigabit
contacte aurite pentru rezistență de contact minimă



Beneficii

Contacte prelucrate placate cu aur.cu diametru 1mm, pentru modulul EPIC® MH Gigabit
contacte aurite pentru rezistență de contact minimă

Domeniul de utilizare

În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale
Industria robotică
Energie regenerabilă
Aplicații feroviare/ construcția de vehicule

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Contacte pentru conectori industriali

Lungime de dezizolare (mm):

4,2 ± 0,5mm

Material:

alamă placată cu aur CuZn / Au

Cicluri de operare mecanică:

500

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® MH 1.0mm contacte prelucrate

Articol nr.	Descriere articol	Tip contact	Secțiunea transversală a cablului AWG	Bucăți / UA
44423285	EPIC® MH SCEM AU 0.09 - 0.25sqmm D=1.0	tată	28.0 - 24.0	100
44423286	EPIC® MH BCEM AU 0.09 - 0.25sqmm D=1.0	mamă	28.0 - 24.0	100
44423287	EPIC® MH SCEM AU 0.13 - 0.33sqmm D=1.0	tată	26.0 - 22.0	100
44423288	EPIC® MH BCEM AU 0.13 - 0.33sqmm D=1.0	mamă	26.0 - 22.0	100
44423289	EPIC® MH SCEM AU 0.25 - 0.52sqmm D=1.0	tată	24.0 - 20.0	100
44423290	EPIC® MH BCEM AU 0.25 - 0.52sqmm D=1.0	mamă	24.0 - 20.0	100