


EPIC® MH 24 ramă multiplă

Versatilitate ridicată datorită combinațiilor posibile de inserturi într-un singur conector

Informații

Sistem modular de conectori cu fișe, conectabil la dispozitivele standard de pe piață

Ramă pentru module



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Șină



Energie solară



Energie eoliana



Timpul de asamblare

Beneficii

Ramă pentru module proprii și fabricate de concurență

EPIC® Sistemul MH este compatibil cu standardul pieței

Combinarea diferitelor funcții în aceeași fișă garantează înalta flexibilitate

Aplicații feroviare

- Protecție împotriva incendiilor pe vehiculele feroviare: Test conform cu EN 45545-2. Seturile de cerințe R22 și R23. Nivel de hazard HL1, HL2 și HL4

Conexiune de PE de la 1 mm² la 6 mm² cu pin, 10 mm² cu adaptor

Domeniul de utilizare

Inginerie mecanică

Industria robotică

Procese tehnologice

Energie regenerabilă

Aplicații feroviare/ construcția de vehicule

EPIC® MH 24 ramă multiplă

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector industrial modular
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002641 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori modulari industriali
Material:	Aliaj de zinc turnat sub presiune
Cicluri de operare mecanică:	500
Gama de temperatură:	-40°C +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® MH 24 ramă multiplă

Articol nr.	Descriere articol	Tip contact	Slots	Bucăți / UA
44423240	EPIC® MHS 24 R (A, B, C, D, E, F)	tată	6	10
44423241	EPIC® MHB 24 R (a, b, c, d, e, f)	mamă	6	10