

SKINDICHT® BL-M FKM

SKINDICHT® BL-M, capace oarbe din alamă cu garnitură inelară FKM pentru închiderea orificiilor filetate prefabricate, montaj cu șurubelniță



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Petrol și gaze



Rezistența termică



Rezistent la coroziune



Rezistența mecanică



Rezistent la ulei



Robust



Siguranță



Rezistent la temperatură

Beneficii

Rezistă la temperaturi de până la +200 °C.

Cablu de performanță ridicată din PUR, ecranat, pentru lanțuri portcablu - AWM în conformitate cu CSA/NFPA 79

Numerele articolelor care se termină cu "LF" reprezintă alternative de produse fără plumb cu caracteristici identice. Articolele "fără plumb" nu conțin plumb, care în prezent este încă permis până la patru procente în aliajele de cupru, dar care ar putea fi interzis în

SKINDICHT® BL-M FKM

viitor, conform Directivei RoHS.

Domeniul de utilizare

Pentru închiderea orificiilor metrice neocupate pe carcasă.
Conectivitate îmbunătățită datorită sloturilor multiple.

Caracteristicile produsului

Montare cu ajutorul șurubelniței

Descrierea produsului

Filet metric conform cu DIN EN 60423

Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
Material:	Corp: alamă nichelată Garnitură inelară: FKM
Clasa de protecție:	IP66 IP 68 - 10 bar
Gama de temperatură:	-20°C la +200°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINDICHT® BL-M FKM

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Lungimea totală, C mm	Lungimea filetului, D (mm)	Diametrul exterior Ø (mm)	Bucăți / UA
52123100	M12x1,5	7.5	5	14.0	50
52123110	M16x1,5	8.0	5	18.0	50
52123120	M20x1,5	9.5	6	22.0	50
52123130	M25x1,5	11.0	7	28.0	50
52123140	M32x1,5	12.0	8	35.0	25
52123150	M40x1,5	13.0	9	44.0	25
52123160	M50x1,5	15.0	9	54.0	5
52123170	M63x1,5	16.0	10	70.0	5
Versiune de execuție din alamă fără plumb					
52123100LF	M12x1,5	7.5	5	14.0	50
52123110LF	M16x1,5	8.0	5	18.0	50
52123120LF	M20x1,5	9.5	6	22.0	50
52123130LF	M25x1,5	11.0	7	28.0	50
52123140LF	M32x1,5	12.0	8	35.0	25
52123150LF	M40x1,5	13.0	9	44.0	25
52123160LF	M50x1,5	15.0	9	54.0	5
52123170LF	M63x1,5	16.0	10	70.0	5

Ultima actualizare (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16