

SKINDICHT® BL-M hex.

SKINDICHT® BL-M, capace oarbe hexagonale din alamă pentru închiderea orificiilor filetate prefabricate, montaj cu cheie



Rezistent la coroziune



Robust



Siguranță



Rezistent la temperatură

Beneficii

Rezistă la temperaturi de până la +100 °C.

Garnitura O-ring montată permite sigilarea ermetică a găurii dulapului și un grad mai mare de protecție (până la IP 68).

Simple assembly by using an open-end wrench.

Numerele articolelor care se termină cu "LF" reprezintă alternative de produse fără plumb cu caracteristici identice. Articolele "fără plumb" nu conțin plumb, care în prezent este încă permis până la patru procente în aliajele de cupru, dar care ar putea fi interzis în viitor, conform Directivei RoHS.

Domeniul de utilizare

Pentru închiderea orificiilor metrice neocupate pe carcasă.

Conectivitate îmbunătățită datorită sloturilor multiple.

Descrierea produsului

Filet metric conform cu DIN EN 60423

Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

Capace oarbe din oțel inoxidabil disponibile la cerere

SKINDICHT® BL-M hex.**Date Tehnice**

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
La cerere:	Potrivit cu inelele O FKM (-20°C to +200°C)
Material:	Corp: alamă nichelată Garnitură: NBR
Clasa de protecție:	IP 68 - 5 bar
Gama de temperatură:	-20°C la +100°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINDICHT® BL-M hex.

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea totală, C mm	Lungimea filetului, D (mm)	Diametrul exterior Ø (mm)	Bucăți / UA
SKINDICHT® BL-M hex.						
52103405	M 12 x 1,5	16	8.0	5	17.8	50
52103415	M 16 x 1,5	20	8.0	5	22.0	50
52103425	M 20 x 1,5	24	9.5	6	26.4	50
52103435	M 25 x 1,5	29	11.0	7	31.9	50
52103445	M 32 x 1,5	36	12.0	8	39.6	25
52103455	M 40 x 1,5	45	13.0	8	49.5	25
52103465	M 50 x 1,5	54	15.0	9	59.0	10
52103475	M 63 x 1,5	67	16.0	10	73.5	10
Versiune de execuție din alamă fără plumb						
52103405LF	M 12 x 1,5	16	8.0	5	17.8	50
52103415LF	M 16 x 1,5	20	8.0	5	22.0	50
52103425LF	M 20 x 1,5	24	9.5	6	26.4	50
52103435LF	M 25 x 1,5	29	11.0	7	31.9	50
52103445LF	M32x1,5	36	12.0	8	39.6	25
52103455LF	M40x1,5	45	13.0	8	49.5	25
52103465LF	M50x1,5	54	15.0	9	59.0	10
52103475LF	M63x1,5	67	16.0	10	73.5	10