


SKINTOP® MSR

SKINTOP® MSR, presetupă din alamă nichelată cu element de etanșare potrivit pentru cabluri cu diametre exterioare mici, pentru aplicații în zone unde stabilitatea mecanică și chimică sunt critice



Rezistență chimică bună



Rezistent la coroziune



Rezistența mecanică



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Robust



Rezistent la temperatură



Certificări multiple

Beneficii

Fiabilitate maximă

Formă de strângere optimă

Gamă de strângere mare, variabilă

Domeniul de utilizare

Cu insert de etanșare redus, pentru a etanșa cabluri cu diametru exterior mai mic.

Descrierea produsului

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MSR

Filete de conectare PG conform DIN 40430

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție:

Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21

Material:

Corp: alamă nichelată

Insert: poliamidă

Element de etanșare: CR (Cloropren)

Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)

Clasa de protecție:

IP 68 - 5 bar

Gama de temperatură:

Dinamic: -25 °C până la +100 °C

Static: între -40 °C și +100 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINTOP® MSR

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Ø F mm	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea totală, C mm	Lungimea filetului, D (mm)	Bucăți / UA
SKINTOP® MSR						
52015770	PG 7	2.0 - 5.0	14	25.0	5	100
52015780	PG 9	2.0 - 6.0	17	29.0	6	100
52015790	PG 11	3.0 - 7.0	20	32.0	6	50
52015800	PG 13,5	4.0 - 9.0	22	34.0	6,5	50
52015810	PG 16	6.0 - 13.0	24	35.0	6,5	50
52015820	PG 21	8.0 - 16.0	30	40.0	7	25
52015830	PG 29	10.5 - 20.0	40	48.0	8	25
52015831	PG 36	19.0 - 26.0	50	62.0	15	10
52015832	PG 42	24.0 - 31.0	57	62.0	15	5
52015833	PG 48	28.0 - 35.0	64	62.0	15	5

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16