


## SKINTOP® MS-HF-M GRIP

SKINTOP® MS-HF-M GRIP, conexiune cu șurub a unui cablu prevăzut cu clemă dublă fără halogen, pentru reducerea solicitării prin întindere, pentru utilizarea în condiții de mediu dure

### Informații

Presetupă pentru aplicații feroviare

Hazard Level: HL 3



Șină



Cu întârziere la propagarea flăcării



Fără halogen



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Siguranță

### Beneficii

Fără halogeni și cu întârziere la propagarea flăcării

Îndoire sigură și protecție la încovoiere

Fixare puternică

Pentru solicitări mecanice ridicate

### Domeniul de utilizare

Presetupă cu sistem de fixare a cablului cu șurub, pentru utilizarea în condiții de exploatare dure.

Echipamente portabile

Mașini și dispozitive pe șantier

Macara și utilaje de ridicat

Procese tehnologice

Ultima actualizare (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® MS-HF-M GRIP

### Normă de referință / aprobări

DIN EN 45545-2 (HL3)

DIN EN 45545-3 (E30)

### Descrierea produsului

Filet metric conform cu DIN EN 60423

Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție:

Vezi broșura cu instrucțiuni pentru dimensiunile de instalare și cuplu

Material:

Corp: alamă nichelată

Insert: Poliamidă fără halogeni conform EMV UL 94 V0

Etanșarea: elastomer special

O-Ring: elastomer special

Clasa de protecție:

IP 68 - 5 bar

Gama de temperatură:

Dinamic: -25 °C până la +100 °C

Static: între -40 °C și +100 °C

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**SKINTOP® MS-HF-M GRIP**

| Articol nr. | Denumire articol / dimensiuni | Ø F mm   | Mărimea cheii SW în mm | Lungimea totală, C mm | Lungimea filetului, D ( mm ) | Bucăți / UA |
|-------------|-------------------------------|----------|------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------|
| 53112551    | M 16 x 1,5                    | 4,5 - 10 | 20                     | 41.0                  | 7                            | 25          |
| 53112552    | M 20 x 1,5                    | 7 - 13   | 24                     | 46.0                  | 8                            | 25          |
| 53112553    | M 25 x 1,5                    | 9 - 17   | 29                     | 48.5                  | 8                            | 25          |
| 53112554    | M 32 x 1,5                    | 11 - 21  | 36                     | 56.6                  | 9                            | 25          |