


SKINTOP® MSR-M ATEX

SKINTOP® MSR-M ATEX, presetupă din alamă nichelată, cu rezistență crescută la impact rece și cu element de etanșare pentru cabluri cu diametre exterioare reduse, pentru medii EX



Petrol și gaze



Rezistență chimică bună



Rezistență mecanică



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Siguranță



Certificări multiple

Beneficii

Rezistentă la impact și temperaturi scăzute

Fixare puternică

Gamă de strângere mare, variabilă

Fiabilitate maximă

Domeniul de utilizare

Cu insert de etanșare redus, pentru a etanșa cabluri cu diametru exterior mai mic.

Descrierea produsului

Filet metric conform cu DIN EN 60423

Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Ultima actualizare (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MSR-M ATEX

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție:	Vezi broșura cu instrucțiuni pentru dimensiunile de instalare și cuplu
Certificări:	CE 0637 Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC IECEx IBE 13.0026X
Material:	Corp: alamă nichelată Insert: poliamidă Element de etanșare: CR (Cloropren) Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
Teste:	DIN EN 60079-0 DIN EN 60079-7 DIN EN 60079-31
Clasa de protecție:	IP 68 - 10 bar IP 66 NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Gama de temperatură:	-30°C ÷ +90°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINTOP® MSR-M ATEX

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Ø F mm	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea totală, C mm	Lungimea filetului, D (mm)	Bucăți / UA
SKINTOP® MSR-M ATEX						
53112705	M 12 x 1,5	2.0 - 5.0	16	26.5	6,5	100
53112715	M 16 x 1,5	4.0 - 7.0	20	33.0	7	100
53112725	M 20 x 1,5	5.0 - 10.0	24	37.0	8	50
53112735	M 25 x 1,5	6.0 - 13.0	29	38.5	8	25
53112745	M 32 x 1,5	7.0 - 15.0	36	45.5	9	25
53112755	M 40 x 1,5	16.0 - 23.0	45	48.0	9	10
53112765	M 50 x 1,5	19.0 - 29.0	54	55.5	10	5
53112775	M 63 x 1,5	32.0 - 39.0	67	67.0	15	5

Ultima actualizare (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16