


SKINTOP® MSR-M

SKINTOP® MSR-M, presetupă din alamă nichelată cu element de etanșare redus, pentru fixarea cablurilor cu diametre reduse, pentru aplicații în zone unde stabilitatea mecanică și chimică sunt critice

Informații

SKINTOP® MSR-M mărima de la 75 x 1.5 la 110 x 2 garnitură de etanșare pe două inele pentru blocarea mecanică a cablurilor de dimensiuni mari

Cu omologare IP69! Securitate funcțională testată chiar și în cazul unui proces de curățare pretențios, efectuat cu utilaje și aparate de curățat cu presiune înaltă și apă caldă!



Rezistență chimică bună



Rezistent la coroziune



Rezistența mecanică



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Rezistență la acizi



Rezistent la temperatură



Certificări multiple

Beneficii

Fiabilitate maximă

Formă de strângere optimă

Gamă de strângere mare, variabilă

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MSR-M

Domeniul de utilizare

Cu insert de etanșare redus, pentru a etanșa cabluri cu diametru exterior mai mic.

Normă de referință / aprobări

UL File Nr. E79903

Descrierea produsului

Filet metric conform cu DIN EN 60423

Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție:

Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21

Certificări:

Certificările VDE, UL și DNV sunt valabile până la mărimea M75x1,5

Material:

Corp: alamă nichelată

Insert: poliamidă

Element de etanșare: CR (Cloropren)

Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)

Clasa de protecție:

IP 68 - 10 bar

IP 69 (M12 - M63)

NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Gama de temperatură:

Dinamic: -25 °C până la +100 °C

Static: între -40 °C și +100 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SKINTOP® MSR-M

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Ø F mm	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea totală, C mm	Lungimea filetului, D (mm)	Bucăți / UA
SKINTOP® MSR-M						
53112100	M 12 x 1,5	2 - 5.0	16	26.5	6,5	100
53112110	M 16 x 1,5	2 - 7.0	20	33.0	7	100
53112120	M 20 x 1,5	5 - 10.0	24	37.0	8	50
53112130	M 25 x 1,5	6 - 13.0	29	38.5	8	25
53112140	M 32 x 1,5	7 - 15.0	36	45.5	9	25
53112150	M 40 x 1,5	15 - 23.0	45	48.0	9	10
53112160	M 50 x 1,5	22 - 29.0	54	55.5	10	5
53112170	M 63 x 1,5	28 - 39.0	67	61.3	15	5
53112511	M 75 x 1,5	53 - 63.0	95	105.0	15	1
53112515	M 110 x 2	76 - 88.0	135	154.0	25	1

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16