

Pini conform DIN în cutii

Manșoanele capetelor de conductor DIN sunt păstrate într-o cutie portabilă cu un sortiment de diverse secțiuni și sunt astfel permanent la dispoziție.



Fără halogen

Beneficii

Cutii asortate optime - mai multe dimensiuni mereu la îndemână

Normă de referință / aprobări

Pinii izolați pentru conductori sunt conform DIN 46228, part. 4 (0.25 mm² și 0.34 mm² nestandardizați) și sunt în cutii pe sortimente

Descrierea produsului

Cutie asortată DIN I:

30 x 0,25 - 6 mm BU, 30 x 0,34 - 6 mm YE, 30 x 0,5 - 8 mm WH, 30 x 0,75 - 8 mm GY, 30 x 1,00 - 8 mm RD

Cutie asortată DIN II

50 x 0.5 - 8 mm WH, 100 x 0.75 - 8 mm GY, 100 x 1.00 - 8 mm RD, 100 x 1.5 - 8 mm BK, 50 x 2.5 - 8 mm BU

Cutie asortată DIN III

40 x 4.00 - 10 mm GY, 20 x 6.0 - 12 mm YE, 20 x 10.00 - 12 mm RD, 10 x 16.00 - 12 mm BU

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000524

Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cutie asortată cu componente pentru instalare și conectare

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000524

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Casetă sortiment pentru tehnologia de alimentare și conectare

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Pini conform DIN în cutii

Articol nr.	Denumire articol	Pentru mm ²	Insert adecvat pentru sertizare	Conține (unitate)	UA (buc/set)
Cutie asortată DIN					
61802040	Cutie asortată DIN I	0.25 - 1	PEW 12.090	150 x 1	1
61802041	Cutie asortată DIN II	0.5 - 2.5	PEW 12.090	400 x 1	1
61802042	Cutie asortată DIN III	4 - 16	PEW 12.090 / PEW 12.091	100 x 1	1