

Conector ecranat SHIELD-KON® two-part

SHIELD-KON® Conector ecranat din două bucăți, pentru conectarea cablurilor ecranate, manșon interior GSB, manșon exterior GSC, pentru conectare fiabilă

Informații

Constă din manșon interior și exterior



Șină



Interferența semnalelor

Beneficii

Un manșon interior rigid, protejează conductorii din interior împotriva solicitărilor mecanice

Manșonul exterior moale este deformat hexagonal asigurând conexiune electrică și mecanică sigură

Domeniul de utilizare

Pentru cabluri ecranate cu diametru de la 1.1 la 9.4 mm (diametru după îndepărtarea ecranului)

Telecomunicații

Aplicații feroviare

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002650

Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Conector pentru ecranul cablului

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002650

ETIM 6.0 Descriere clasa: Conector pentru ecranul cablului

Material:

Bronz

Electro galvanizat

Gama de temperatură:

Testul de șoc de temperatură

100 de cicluri de temperatură între -40°C și +155°C produc o schimbare neglijabilă a rezistenței de contact.

Observație

SHIELD-KON® este marcă înregistrată a firmei ABB.

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

Conector ecranat SHIELD-KON® two-part

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Conector ecranat SHIELD-KON® two-part

Articol nr.	Denumire articol	Culoare	Diametrul interior / exterior al manșonului Ø (mm)	Insert adecvat pentru sertizare	Grup	Bucăți / UA
Manșonul interior						
61749430	GSB 046	argint	1,17 x 1,9	-	-	100
61749440	GSB 058	galben	1,47 x 2,1	-	-	100
61749450	GSB 063	roșu	1,6 x 2,23	-	-	100
61749460	GSB 071	verde	1,87 x 2,44	-	-	100
61749470	GSB 080	albastru	2 x 2,63	-	-	100
61749480	GSB 090	portocaliu	2,2 x 2,9	-	-	100
61749490	GSB 096	mov	2,44 x 3,02	-	-	100
61749500	GSB 101	galben	2,56 x 3,16	-	-	100
61749510	GSB 109	roșu	2,76 x 3,36	-	-	100
61749520	GSB 115	argint	2,92 x 3,7	-	-	100
61749530	GSB 124	verde	3,14 x 3,68	-	-	100
61749540	GSB 128	argint	3,25 x 3,86	-	-	100
61749550	GSB 134	portocaliu	3,4 x 4	-	-	100
61749560	GSB 149	albastru	3,78 x 4,54	-	-	100
61749570	GSB 156	roșu	3,96 x 4,9	-	-	100
61749580	GSB 165	argint	4,2 x 4,92	-	-	100
61749590	GSB 175	verde	4,44 x 5,46	-	-	100
61749600	GSB 187	galben	4,75 x 5,76	-	-	100
61749610	GSB 194	albastru	4,93 x 5,76	-	-	100
61749620	GSB 205	portocaliu	5,2 x 6,22	-	-	100
61749630	GSB 219	argint	5,56 x 6,35	-	-	100
61749640	GSB 225	galben	5,71 x 6,5	-	-	100
61749650	GSB 232	roșu	5,9 x 6,7	-	-	100
61749660	GSB 250	verde	6,35 x 7,14	-	-	100
61749670	GSB 261	albastru	6,63 x 7,54	-	-	100
61749680	GSB 266	argint	6,75 x 7,54	-	-	100
61749690	GSB 275	portocaliu	6,98 x 7,77	-	-	100
61749700	GSB 281	galben	7,14 x 8,4	-	-	100
61749710	GSB 287	argint	7,29 x 8,3	-	-	100
61749720	GSB 297	roșu	7,54 x 8,5	-	-	100
61749730	GSB 312	mov	7,92 x 9,2	-	-	100
61749740	GSB 348	portocaliu	8,84 x 10,2	-	-	100
61749750	GSB 375	albastru	9,52 x 10,3	-	-	100

Conector ecranat SHIELD-KON® two-part

Articol nr.	Denumire articol	Culoare	Diametrul interior / exterior al manșonului Ø (mm)	Insert adecvat pentru sertizare	Grup	Bucăți / UA
Manșoane exterioare						
61749810	GSC 101	argint	2,56 x 3,16	PEW 12.1425 SK	19	100
61749820	GSC 128	albastru	3,25 x 3,86	PEW 12.1425 SK	00	100
61749830	GSC 149	mov	3,78 x 4,54	PEW 12.1425 SK	01	100
61749840	GSC 156	galben	3,96 x 4,9	PEW 12.1425 SK	02	100
61749850	GSC 175	albastru	4,4 x 5,46	PEW 12.1425 SK	03	100
61749860	GSC 187	portocaliu	4,75 x 5,76	PEW 12.1426 SK	6	100
61749870	GSC 194	roșu	4,93 x 5,79	PEW 12.1426 SK	6	100
61749880	GSC 199	argint	5,05 x 5,97	PEW 12.1426 SK	6	100
61749890	GSC 205	galben	5,2 x 6,22	PEW 12.1426 SK	8	100
61749900	GSC 219	verde	5,56 x 6,35	PEW 12.1426 SK	8	100
61749910	GSC 225	mov	5,71 x 6,5	PEW 12.1426 SK	9	100
61749920	GSC 232	portocaliu	5,9 x 6,7	PEW 12.1426 SK	10	100
61749930	GSC 261	galben	6,63 x 7,54	PEW 12.1427 SK	11	100
61749940	GSC 275	argint	6,98 x 7,77	PEW 12.1427 SK	12	100
61749950	GSC 281	mov	7,14 x 8,4	PEW 12.1427 SK	14	100
61749960	GSC 287	albastru	7,29 x 8,3	PEW 12.1427 SK	14	100
61749970	GSC 297	verde	7,54 x 8,5	PEW 12.1427 SK	14	100
61749980	GSC 312	galben	7,95 x 9,2	PEW 12.1428 SK	15	100
61749990	GSC 327	argint	8,3 x 9,45	PEW 12.1428 SK	16	100
61750000	GSC 348	portocaliu	8,84 x 9,98	PEW 12.1428 SK	17	100
61750010	GSC 359	mov	9,12 x 10,13	PEW 12.1429 SK	50	100
61750020	GSC 375	galben	9,52 x 10,3	PEW 12.1429 SK	51	100
61750030	GSC 405	roșu	10,28 x 11,5	PEW 12.1430 SK	52	100
61750040	GSC 415	albastru	10,54 x 11,76	PEW 12.1430 SK	52	100
61750050	GSC 425	argint	10,8 x 12,06	PEW 12.1430 SK	54	100
61750060	GSC 460	argint	11,68 x 12,95	PEW 12S.1440 SK	56	100
61750070	GSC 500	verde	12,7 x 14,6	PEW 12S.1440 SK	57	100