

RSK piesă pentru conectarea ecranului

Conectorii de racordare RSK de o singură bucată din sistemul SHIELD-KON, conectează cablurile ecranate la un conductor de conectare, o tehnologie de conectare fără sudură



Timpul de asamblare



Interferența semnalelor

Beneficii

Cele patru dimensiuni sunt definite prin culoarea diferită a izolației

Calibrul ajută la determinarea conectorului corect și a insertului de sertizare (Cablul stripat este amplasat cu ecranul în una dintre fante)

Timp de instalare redus

Domeniul de utilizare

Piesa SHIELD-KON® permite conectarea cablurilor ecranate rapid și permanent

Descrierea produsului

Pentru procesare, introduceți conectorul în presă, apoi potriviți cablurile ecranate și sertizați; conectați clema de împământare

La sertizare conectorul crează o formă cilindrică cu marginile presate una în alta

La introducerea cablului ecranat în conector trebuie urmărit ca izolația de MYLAR® a conectorului să se suprapună peste mantaua cablului

În interiorul conectorului se află o ureche pentru conectarea conductorului și o zonă de conectare a ecranelor

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002650

Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Conector pentru ecranul cablului

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002650

ETIM 6.0 Descriere clasa: Conector pentru ecranul cablului

Material:

Cupru electrolitic cositorit

Izolația: poliester laminat

Gama de temperatură:

-65°C la +125°C

RSK piesă pentru conectarea ecranului

Observație

MYLAR® este marcă înregistrată a DuPont de Nemours. SHIELD-KON® este marcă înregistrată a Thomas & Betts.

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

RSK piesă pentru conectarea ecranului

Articol nr.	Denumire articol	Culoare	Diametrul ecranului (mm)	Insert adecvat pentru sertizare	Bucăți / UA
61721340	RSK 5101	roșu	1.27 - 2.28	101 A/B	100
61721350	RSK 5201	albastru	2.29 - 3.65	201 C/D/E/F	100
61721360	RSK 5301	galben	3.66 - 5.12	301 G/H/J	100
61743200	RSK 5401	verde	5.13 - 7.62	401 K/L/M/N	100
RSK calibru					
61753760	RSK calibru	-	-	-	1