

Tub termocontractabil PROTECT Box

Tub termocontractabil pentru PLG-HSB în cutie - tubul termocontractabil este important pentru consumatorii mici. Cu o rată de contractare de 2:1, tubul garantează izolarea electrică eficientă.

Informații

Pereți subțiri



Rezistență chimică bună

Beneficii

Flexibil

Proprietăți fizice și mecanice excelente

Aprobat pentru Nord America și Canada

Domeniul de utilizare

Izolarea, protecția și gruparea cablurilor

Tub termocontractabil verde-galben: Pentru identificarea și marcarea conductorilor de legare la pământ și a firelor de împământare conform VDE

Caracteristicile produsului

Material cu întârzierea propagării focului (cu excepția culorii: transparent)

Fără silicon

Rezistent la razele ultraviolete (doar culoarea: negru)

Normă de referință / aprobări

Recunoaștere normativă UL224 (cu excepția culorii: transparent)

UL File Nr.: E476215 (cu excepția culorii: transparent)

Notă

Nerezistent la ulei de motor

Inclus

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

Tub termocontractabil PROTECT Box

Cutii de stocare pentru magazinare ușoară

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000217

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub termocontractibil

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000217

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Tub termoretractabil

La cerere:

Alte culori sunt disponibile la cerere

Notă:

Cu perete subțire

Rigiditate dielectrică :20 kv/mm

Informații:

Rata de termocontractie : 2:1

Culoare:

Negru transparent verde-galben

Material:

Poliolefină iradiată

Gama de temperatură:

-55 °C la +135 °C

Temperatura de termocontractie : +90 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Tub termocontractabil PROTECT Box

Articol nr.	Descriere articol	Culoare	Domeniul de termocontractie (mm)	Grosimea peretelui, micșorare +- 0.1 mm	UA (m)	UA (buc/set)
61742423	PROTECT Box 1,2/0,6 BK	negru	1.2 - 0.6	0,41	12	1
61742424	PROTECT Box 1,6/0,8 BK	negru	1.6 - 0.8	0,43	12	1
61742425	PROTECT Box 2,4/1,2 BK	negru	2.4 - 1.2	0,51	12	1
61742426	PROTECT Box 3,2/1,6 BK	negru	3.2 - 1.6	0,51	12	1
61742427	PROTECT Box 4,8/2,4 BK	negru	4.8 - 2.4	0,51	10	1
61742428	PROTECT Box 6,4/3,2 BK	negru	6.4 - 3.2	0,64	8	1
61742429	PROTECT Box 9,5/4,7 BK	negru	9.5 - 4.7	0,64	7	1
61742430	PROTECT Box 12,7/6,4 BK	negru	12.7 - 6.4	0,64	6	1
61742431	PROTECT Box 19,1/9,5 BK	negru	19.1 - 9.5	0,77	5	1
61742433	PROTECT Box 25,4/12,7 BK	negru	25.4 - 12.7	0,89	3	1
61742434	PROTECT Box 1,2/0,6 TR	transparent	1.2 - 0.6	0,41	12	1
61742435	PROTECT Box 1,6/0,8 TR	transparent	1.6 - 0.8	0,43	12	1
61742436	PROTECT Box 2,4/1,2 TR	transparent	2.4 - 1.2	0,51	12	1
61742437	PROTECT Box 3,2/1,6 TR	transparent	3.2 - 1.6	0,51	12	1
61742438	PROTECT Box 4,8/2,4 TR	transparent	4.8 - 2.4	0,51	10	1
61742439	PROTECT Box 6,4/3,2 TR	transparent	6.4 - 3.2	0,64	8	1
61742440	PROTECT Box 9,5/4,7 TR	transparent	9.5 - 4.7	0,64	7	1
61742441	PROTECT Box 12,7/6,4 TR	transparent	12.7 - 6.4	0,64	6	1
61742442	PROTECT Box 19,1/9,5 TR	transparent	19.1 - 9.5	0,77	5	1
61742443	PROTECT Box 25,4/12,7 TR	transparent	25.4 - 12.7	0,89	3	1