

## Tub termocontractabil PROTECT-M/PROTECT-T

TBW/TBM Tubul termocontractabil are perete gros/mediu și rata de contracție de 3:1, conceput în special pentru medii solicitante, cum ar fi aplicațiile subacvatice sau subterane.

### Informații

Pereți centrali/groși



Potrivit pentru exterior



Rezistență chimică bună



Fără halogen



Rezistent la coroziune



Rezistent la UV



Impermeabil

### Beneficii

Este proiectat să satisfacă cerințele mecanice pentru submersare și îngropare directă

Rezistență mare la abraziune, coroziune și substanțe chimice

Rezistență bună la apă

### Domeniul de utilizare

Tub termocontractabil cu pereți subțiri și medii pentru 600 V, max. 90 °C, aplicații permanente de joasă tensiune

Ideal pentru protejarea manșoanelor de imbinare a cablurilor și a terminațiilor în aplicații de joasă tensiune

### Caracteristicile produsului

Statul adeziv se lipește pe plastic, cauciuc, neopren, oțel și polietilenă

Fără silicon

rezistent UV

Fără halogen

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## Tub termocontractabil PROTECT-M/PROTECT-T

### Inclus

Pungi de plastic cu unități de 1,0 m

### Date Tehnice

|                      |                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clasificare ETIM 5:  | ETIM 5.0 Class-ID: EC000217<br>ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub termocontractibil                |
| Clasificare ETIM 6:  | ETIM 6.0 Class-ID: EC000217<br>ETIM 6.0 Descrierea clasei: Tub termoretractabil                 |
| Notă:                | PROTECT-M: cu pereți medii<br>PROTECT-T: cu pereți groși<br>Rigiditate dielectrică : 15 kV / mm |
| Informații:          | Rata de termocontractie : 3:1                                                                   |
| Culoare:             | Negru                                                                                           |
| Material:            | Poliolefină reticulată cu adeziv termoplast în interior                                         |
| Gama de temperatură: | -40°C ÷ +120°C<br>Temperatura de termocontractie : +110°C                                       |

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

## Tub termocontractabil PROTECT-M/PROTECT-T

| Articol nr.  | Descriere articol   | Domeniul de termocontractie (mm) | Grosimea peretelui, micșorare +/- 0.1 mm | UA (m) | UA (buc/set) |
|--------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------|--------------|
| Perete mediu |                     |                                  |                                          |        |              |
| 61742460     | PROTECT-M 12/3 BK   | 12 - 3                           | 2,2                                      | 15     | 1            |
| 61742461     | PROTECT-M 33/8 BK   | 33 - 8                           | 2,6                                      | 10     | 1            |
| 61742462     | PROTECT-M 40/12 BK  | 40 - 12                          | 2,6                                      | 5      | 1            |
| 61742463     | PROTECT-M 56/17 BK  | 56 - 17                          | 2,9                                      | 3      | 1            |
| 61742464     | PROTECT-M 92/26 BK  | 92 - 26                          | 3,15                                     | 1      | 1            |
| Perete gros  |                     |                                  |                                          |        |              |
| 61742455     | PROTECT-T 13/3 BK   | 13.0 - 3.0                       | 2,65                                     | 25     | 1            |
| 61742456     | PROTECT-T 19/6 BK   | 19 - 6                           | 2,65                                     | 15     | 1            |
| 61742457     | PROTECT-T 45/13 BK  | 45 - 13                          | 3,7                                      | 5      | 1            |
| 61742458     | PROTECT-T 52/15 BK  | 52.0 - 15.0                      | 4,1                                      | 3      | 1            |
| 61742459     | PROTECT-T 130/45 BK | 130 - 45                         | 4,2                                      | 1      | 1            |

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03\_16