

Tub termocontractabil PROTECT Set

Setul de tuburi termocontractabile PROTECT conține un sortiment de dimensiuni standard de tuburi contractabile PROTECT. Setul este utilizat în principal pentru lucrări de reparații și întreținere.



Rezistență chimică bună



Timpul de asamblare

Beneficii

Cutie de plastic cu tuburi termocontractabile PROTECT și un mic pistol cu aer cald

Domeniul de utilizare

Ideal pentru lucrări de întreținere și reparații, cercetare și dezvoltare, precum și producții de serii mici

Caracteristicile produsului

Material cu întârzierea propagării focului (cu excepția culorii: transparent)

Fără silicon

Rezistent la razele ultraviolete (doar culoarea: negru)

Normă de referință / aprobări

Recunoaștere normativă UL224 (cu excepția culorii: transparent)

UL File Nr.: E476215 (cu excepția culorii: transparent)

Notă

Nerezistent la ulei de motor

Inclus

Set de tuburi termocontractabile și pistol de aer cald într-o cutie practică

Tuburi de protecție termocontractabile tip PROTECT în combinație asortată

Conține: 50x 50 mm tub termocontractabil PROTECT 1,6/0,8 BK50x 50 mm tub termocontractabil PROTECT 1,6/0,8 TR50 x 50

mm tub termocontractabil PROTECT 2,4/1,2 BK50 x 50 mm tub termocontractabil PROTECT 2,4/1,2 TR20 x 50 mm tub

termocontractabil PROTECT 3,2/1,6 BK20 x 50 mm tub termocontractabil PROTECT 3,2/1,6 TR20 x 50 mm tub termocontractabil

Ultima actualizare (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

Tub termocontractabil PROTECT Set

PROTECT 3,2/1,6 YE20 x 50 mm tub termocontractabil PROTECT 3,2/1,6 WH10 x 50 mm tub termocontractabil PROTECT 4,8/2,4 BK10 x 50 mm tub termocontractabil PROTECT 4,8/2,4 TR10 x 50 mm tub termocontractabil PROTECT 4,8/2,4 YE10 x 50 mm tub termocontractabil PROTECT 4,8/2,4 BU15 x 50 mm tub termocontractabil PROTECT 6,4/3,2 BK15 x 50 mm tub termocontractabil PROTECT 6,4/3,2 WH15 x 50 mm tub termocontractabil PROTECT 6,4/3,2 YE15 x 50 mm tub termocontractabil PROTECT 6,4/3,2 BU15 x 50 mm tub termocontractabil PROTECT 9,5/4,7 BK15 x 50 mm tub termocontractabil PROTECT 9,5/4,7 BU20 x 50 mm tub termocontractabil PROTECT 12,7/6,4 BK20 x 50 mm tub termocontractabil PROTECT 12,7/6,4 RD5 x 100 mm tub termocontractabil PROTECT 19,1/9,5 BK5 x 100 mm tub termocontractabil PROTECT 19,1/9,5 BU5 x 180 mm tub termocontractabil PROTECT 25,4/12,7 BK1 x pistol cu aer cald

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000217 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub termocontractibil
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000217 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Tub termoretractabil
Notă:	Cu perete subțire Rigiditate dielectrică :20 kv/mm
Informații:	Rata de termocontractie : 2:1
Material:	Poliolefină iradiată
Gama de temperatură:	-55°C la +135°C Temperatura de termocontractie : +90°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Tub termocontractabil PROTECT Set

Articol nr.	Descriere articol
61742465	PROTECT Set

Ultima actualizare (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16