

KNIPEX foarfece cu clichet pentru tăiat cablu

KNIPEX foarfece cu clichet pentru tăiat cablu pentru conductoare cu diametru exterior mare, construcție ergonomică, fabricat în Germania

Informații

Efort redus datorită performanței raportului de transmitere



Beneficii

Operare cu o mână datorită clichetului

Ergonomie ridicată, datorită mânerelor multicomponent

Mânerele izolate permit efectuarea unor lucrări la tensiuni de până la 1000V

Domeniul de utilizare

Poate tăia cabluri din cupru și cabluri din aluminiu

Nu este adecvat pentru cabluri sau sârmă din oțel

Caracteristicile produsului

Lame tăietoare călite pentru execuții precise

Cuțitul pivotant poate fi deblocat în orice fază a tăierii printr-o apăsare cu degetul mare

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000142

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Foarfecă pentru cabluri

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000142

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Foarfece de tăiat cablu

Certificări:

Izolație conform IEC 60900, pot fi utilizate până la 1000V c.a. / c.c. 1500V

Certificare VDE

Material:

High-grade special tool steel, forged, oil-hardened

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

KNIPEX foarfece cu clichet pentru tăiat cablu

Articol nr.	Denumire articol	Diametru cablu mm	Greutate (kg)	Lungime (mm)	Bucăți / UA
62120524	Foarfece cu clichet KSRI 525	32	0,652	250	-
62120525	Foarfece cu clichet KSRI 628	52	0,835	280	-
Accesorii					
61813760	Lamă de rezervă KSRI 525	-	-	-	1
61813775	Lamă de rezervă KSRI 628	-	-	-	1

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16