


FLEXIMARK® tub termocontractibil

Tuburi termocontractibile plate FLEXIMARK® pentru marcarea prin termotransfer folosind imprimantă termică și softul FLEXIMARK®



Energie eoliana



Rezistență chimică bună



Cu întârziere la propagarea flăcării

Beneficii

Tub termocontractibil care poate fi tăiat la lungimea dorită

Domeniul de utilizare

Pentru marcarea cablurilor

Pentru aplicații unde spațiul este îngust

Protecția izolației cablului

Special pentru reparații

Normă de referință / aprobări

Omologat UL 224

Notă

Imprimare cu ajutorul programului software FLEXIMARK® și al imprimantei de transfer termic FLEXIMARK® SQUIX sau EOS5
Bandă de transfer recomandată: Culoarea inscripției negru: FTI-X 60-300 BK (nr. articol 83260206), culoarea inscripției alb: FTI-X 55-300 WH (nr. articol 83260260)

Pentru tăiere, utilizați impriizolație exterioră EOS5 cu cuțitul de tăiere opțional, pentru a perfora tubulatura prin frecare, utilizați impriizolație exterioră SQUIX cu cuțitul de perforare opțional

Printare la cerere: vedeți FLEXIMARK® Shrink tube FCC

Inclus

Livrat în role cu etichete

Date Tehnice

Ultima actualizare (05.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® tub termocontractibil

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub termocontractibil
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Descrierea clasei: Tub termoretractabil
Culoare:	Negru, galben și alb
Material:	Poliiolefină Rata de termocontractie : 3:1
Gama de temperatură:	-55 °C la +135 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriți să comandați 640 de etichete tip LCK 32, trebuie să comandați o unitate în loc de 640 etichete.

FLEXIMARK® tub termocontractibil

Articol nr.	Denumire articol	Culoare	Domeniul de termocontractie (mm)	UA (m)	UA (buc/set)
83251670	FLEXIMARK® Tub termocontractabil 3/1 BK	negru	1.0 - 3.0	30	1
83251671	FLEXIMARK® Tub termocontractabil 6/2 BK	negru	2.0 - 6.0	25	1
83251672	FLEXIMARK® Tub termocontractabil 9/3 BK	negru	3.0 - 9.0	20	1
83251673	FLEXIMARK® Tub termocontractabil 12/4 BK	negru	4.0 - 12.0	20	1
83251674	FLEXIMARK® Tub termocontractabil 18/6 BK	negru	6.0 - 18.0	20	1
83251680	FLEXIMARK® Tub termocontractabil 3/1 YE	galben	1.0 - 3.0	30	1
83251681	FLEXIMARK® Tub termocontractabil 6/2 YE	galben	2.0 - 6.0	25	1
83251682	FLEXIMARK® Tub termocontractabil 9/3 YE	galben	3.0 - 9.0	20	1
83251683	FLEXIMARK® Tub termocontractabil 12/4 YE	galben	4.0 - 12.0	20	1
83251684	FLEXIMARK® Tub termocontractabil 18/6 YE	galben	6.0 - 18.0	20	1
83251690	FLEXIMARK® Tub termocontractibil 3/1 WH	alb	1.0 - 3.0	30	1
83251691	FLEXIMARK® Tub termocontractabil 6/2 WH	alb	2.0 - 6.0	25	1
83251692	FLEXIMARK® Tub termocontractabil 9/3 WH	alb	3.0 - 9.0	20	1
83251693	FLEXIMARK® Tub termocontractabil 12/4 WH	alb	4.0 - 12.0	20	1
83251694	FLEXIMARK® Tub termocontractabil 18/6 WH	alb	6.0 - 18.0	20	1