

UNITRONIC® LAN FLEX

Cablu de date pentru aplicații patch cable

Cablul LAN dispune de un nivel ridicat de flexibilitate și poate fi instalat ușor în spații foarte înguste. Cablul este adecvat pentru conexiuni în dulapurile de comandă.

Informații

Doar pentru patch-cable, max. 60m



Fără halogen



Interferența semnalelor

Beneficii

Utilizat pentru conectarea directă a două componente electrice
Ușor de asamblat

Domeniul de utilizare

Aplicații de interior
conexiune LAN
Cablaarea tablourilor electrice

Caracteristicile produsului

Flexibilitate bună, instalare ușoară în spațiile înguste
Întârzierea propagării focului, conform IEC 60332-1-2
2170139: Întârzierea propagării focului, conform IEC 60332-1-2 și IEC 60332-3-24

Descrierea produsului

F/UTP: ecran "folie", ecranare colectivă
SF/UTP: perechi torsadate cu ecran general din folie aluminizată și țesătură din lițe de cupru cositorit
S/FTP: ecran colectiv din împletitură de cupru, perechi ecranate individual cu folie aluminizată
Izolație exterioară din PVC sau LSZH (culoare gri RAL 7035)

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000830

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® LAN FLEX

Clasificare ETIM 6:	Descriere ETIM 5.0 : cablu de date ETIM 6.0 Class-ID: EC000830 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date
Raza minimă de îndoire:	Instalare fixă: 4 x diametru cablu În timpul instalării: 8 x diametrul exterior
Impedanta caracteristica medie:	100 $\Omega \pm 15\%$
Gama de temperatură:	Instalații fixe: între -20 °C și +60 °C Flexare ocazională: între 0 °C și +50 °C

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere
Lungimile standard le găsiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Mod de ambalare: Bobină 100m, Tambur (500, 1000) m
Datele tehnice detaliate sunt disponibile la cerere. Vă rugăm să precizați tipul și dimensiunile cablului solicitat
Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

UNITRONIC® LAN FLEX

Articol nr.	Denumire articol	Numărul de perechi și secțiunea (AWG)	Diametru exterior mm	Index Cupru (kg/km)	Greutate (kg / km)
Versiuni PVC					
2170127	UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX	4 x 2 x AWG26/7	5.6	13	28
2170129	UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5e FLEX	4 x 2 x AWG26/7	6.0	22	36
2170144	UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 Y FLEX	4 x 2 x AWG26/7	6.5	22	39
Varianta fără halogen					
2170172	UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5eLSZH FLEX	4 x 2 x AWG26/7	5.6	13	28
2170139	UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5eLSZH FLEX	4 x 2 x AWG26/7	6.0	22	36
2170142	UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 LSZH Flex	4 x 2 x AWG26/7	6.2	21	40