


ETHERLINE® LAN 350 Cat.6

Ecable pentru categoria 6 / clasa E - verificată până la 350 MHz

Cablu de date aparținând categoriei 6, clasa E - testat până la o valoare de 350 MHz

Informații

Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr



Cu întârziere la propagarea flăcării



Fără halogen



Interferența semnalelor

Beneficii

Cabluri LAN pentru cablare structurată în clădiri, conf. EN 50173 și ISO/IEC 11801

Domeniul de utilizare

În zonele cu densitate foarte mare de aparate terminale

Pentru cablarea clădirilor de birouri, clădirilor administrative și clădirilor de dezvoltare în zona terțiară (cablare structurată).

Lungimea cablului în zone terțe (suprafață orizontală, podea) nu trebuie să depășească 100 m, conform cu standardele ISO / IEC 11801 și EN 50173 (90 m canalul de cablu + 10 m în zona de lucru)

Caracteristicile produsului

Transmiterea semnalelor de date digitale și analogice

IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T

IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM

Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

Normă de referință / aprobări

Cablurile de LAN CAT 5e de la LAPP pentru Sisteme de Cablare Structurată indeplinesc cerințele EIA/TIA-568 și TSB36, ca și ISO/IEC 11801 sau EN 50173 (Class E) legătură permanentă

Conform standardului ISO/IEC 11801, clasa E corespunde categoriei CAT.6

ETHERLINE® LAN 350 Cat.6

Descrierea produsului

Conductor plin

U/UTP: fără ecran individual sau colectiv, 4 perechi torsadate cu separator tip cruce

F/UTP: ecran colectiv din folie aluminizată, perechi torsadate, element central de fixare a perechilor

Izolație exterioară similar PVC (gri RAL 7035) sau varianta LSZH (portocaliu RAL 2003)

Date Tehnice

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000830

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date

Raza minimă de îndoire:

Instalare fixă: 4 x diametru cablu

În timpul instalării: 8 x diametrul exterior

Impedanța caracteristică:

100 Ω $\pm$ 15%

Gama de temperatură:

În timpul instalării: 0 °C ÷ +50 °C

Instalații fixe: între -20 °C și +60 °C

Observație

Mod de ambalare: Tambur

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

ETHERLINE® LAN 350 Cat.6

Articol nr.	Denumire articol	Numărul de perechi și secțiunea (AWG)	Diametru fir în mm	Diametru exterior mm	Culoare	Index Cupru (kg/km)	Greutate (kg / km)
LSZH							
2170955	ETHERLINE® LAN Cat.6 U/UTP 4x2xAWG24 LSZH	4 x 2 x AWG24/1	0,95	6.0	portocaliu	18	40
2170956	ETHERLINE® LAN Cat.6 F/UTP 4x2xAWG23 LSZH	4 x 2 x AWG23/1	1,07	7.4	portocaliu	19	52

ETHERLINE® LAN 350 Cat.6