

UNITRONIC® SENSOR M8

Conector M8 fișă sau priză și un capăt liber

Actuator - senzor

cablu de conectare cu 3-, 4 poli, fișă M8/priză M8 și un capăt liber al cablului, codare A, PUR fără halogen, IP65/IP67/IP68, LED, adecvat pentru utilizarea în lanț port cablu

Informații

Alte tipuri sunt disponibile pe www.lappgroup.com/assemblyfinder sau la cerere



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Timpul de asamblare



Cerința de spațiu



Lanț port cablu



Rezistent la UV



Impermeabil

Beneficii

Reduceri de costuri, datorită instalări rapide și ușoare

Economie de spațiu datorită dimensiunilor compacte.

Se evită erorile de conectare

contacte aurite pentru rezistență de contact minimă

Ultima actualizare (05.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M8

Domeniul de utilizare

Pentru eforturi mecanice ridicate și condiții dure de funcționare

Caracteristicile produsului

rezistent UV

Rezistență bună la uleiuri și substanțe chimice

Fără PVC sau PWIS

Potrivit pentru lanț portcablu

Include suportul de etichetă

Normă de referință / aprobări

Fără halogen, conform cu DIN VDE 0472

UL document nr: E249137

întârzierea propagării focului conform UL 1581 FT-2

Descrierea produsului

Secțiunea conductorului: 0.25 mm²

Codul culorilor: 3-pini: bn (1), bu (3), bk (4) 4-pini: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4)

Izolație exterioară: PUR, negru

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001855

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Patch cord pentru senzori / actuatoare

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001855

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu premufat pentru senzori / actuatoare

Material:

Contact: CuSn Acoperit cu : Ni/Au

Material striat: aliaj de zinc turnat sub presiune, nichelat Corp de prindere: TPU, cu întârziere la propagarea focului și autostingere

Raza minimă de îndoire:

Instalare fixă: 5 x diametru cablu

Flexibil: 10 x diametru exterior

Clasa de protecție:

IP65/IP67/IP68

Temperatura ambientală (de operare):

Priză/fișă: -25°C to +90°C

Instalare fixă -40°C la +80°C

Flexibil -25°C la +80°C

Codarea:

Standard A

Curent nominal (A):

4 A

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Certificările UL pot fi găsite în fișa cu date.

UNITRONIC® SENSOR M8

Articol nr.	Denumire articol	Numărul pinilor	Lungime (m)	Construcție	LED	Tensiune nominală (V)	UA (buc/set)
22260204	AB-C3-M8MS-2,0PUR	3	2	drept	NU	60	1
22260205	AB-C3-M8MS-5,0PUR	3	5	drept	NU	60	1
22260218	AB-C3-M8MS-10,0PUR	3	10	drept	NU	60	1
22260053	AB-C3-M8MA-2,0PUR	3	2	unghiular	NU	60	1
22260987	AB-C3-M8MA-5,0PUR	3	5	unghiular	NU	60	1
22260055	AB-C3-M8MA-10,0PUR	3	10	unghiular	NU	60	1
Priza							
22260202	AB-C3-2,0PUR-M8FS	3	2	drept	NU	60	1
22260200	AB-C3-5,0PUR-M8FS	3	5	drept	NU	60	1
22260219	AB-C3-10,0PUR-M8FS	3	10	drept	NU	60	1
22260203	AB-C3-2,0PUR-M8FA	3	2	unghiular	NU	60	1
22260201	AB-C3-5,0PUR-M8FA	3	5	unghiular	NU	60	1
22260220	AB-C3-10,0PUR-M8FA	3	10	unghiular	NU	60	1
22260275	AB-C3-2,0PUR-M8FA-2L	3	2	unghiular	2 LEDs	24	1
22260276	AB-C3-5,0PUR-M8FA-2L	3	5	unghiular	2 LEDs	24	1
22260277	AB-C3-10,0PUR-M8FA-2L	3	10	unghiular	2 LEDs	24	1
22260300	AB-C4-M8MS-2,0PUR	4	2	drept	NU	30	1
22260308	AB-C4-M8MS-5,0PUR	4	5	drept	NU	30	1
22260318	AB-C4-M8MS-10,0PUR	4	10	drept	NU	30	1

UNITRONIC® SENSOR M8

Articol nr.	Denumire articol	Numărul pinilor	Lungime (m)	Construcție	LED	Tensiune nominală (V)	UA (buc/set)
22260056	AB-C4-M8MA-2,0PUR	4	2	unghiular	NU	30	1
22260057	AB-C4-M8MA-5,0PUR	4	5	unghiular	NU	30	1
22260058	AB-C4-M8MA-10,0PUR	4	10	unghiular	NU	30	1
Priza							
22260309	AB-C4- 2,0PUR-M8FS	4	2	drept	NU	30	1
22260310	AB-C4- 5,0PUR-M8FS	4	5	drept	NU	30	1
22260317	AB-C4-10,0PUR-M8FS	4	10	drept	NU	30	1
22260311	AB-C4- 2,0PUR-M8FA	4	2	unghiular	NU	30	1
22260312	AB-C4- 5,0PUR-M8FA	4	5	unghiular	NU	30	1
22260319	AB-C4-10,0PUR-M8FA	4	10	unghiular	NU	30	1

UNITRONIC® SENSOR M8