

UNITRONIC® BUS PB M12

Cablu de PROFIBUS: Priză sau fișă M12 și un capăt liber

Cablu robust de PROFIBUS , premufat cu M12 (codat B), cu înveliș exterior din PUR (fără halogen), pentru utilizare flexibilă (lanț port cablu). Versiune ecranată.

Informații

Alte tipuri sunt disponibile pe www.lappgroup.com/assemblyfinder sau la cerere



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Timpul de asamblare



Lanț port cablu

Beneficii

Eficientizează costurile cablării rețelelor de PROFIBUS

Economie de spațiu datorită dimensiunilor compacte.

Se evită erorile de conectare

Domeniul de utilizare

În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale

Caracteristicile produsului

Cablu de PROFIBUS, ecranat

Conectori M12 codat B cu sistem rapid de blocare

Potrivit pentru lanț portcablu

Include suportul de etichetă

UNITRONIC® BUS PB M12

Normă de referință / aprobări

UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V)

Descrierea produsului

Secțiunea conductorului: 0.25 mm²

Culoarea conductorilor: roșu, verde

izolație exterioară : PUR fără halogeni, violet

Diametrul exterior: 7.8 mm

Versiune ecranată

Ecranarea este prelungită prin randalină

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001855

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Patch cord pentru senzori /
actuatoare

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001855

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu premufat pentru senzori /
actuatoare

Material:

Contact: CuSn Acoperit cu : Ni/Au

Material striat: aliaj de zinc turnat sub presiune, nichelat Corp de
prindere: TPU, cu întârziere la propagarea focului și autostingere

Clasa de protecție:

IP65/IP67

Temperatura ambientală (de operare):

Fișă / priză -25 °C la +90 °C

Montaj fix: -40 °C ÷ +80 °C

În mișcare: -30 °C ÷ +80 °C

Aplicații lanț portcablu: ≤ 70 °C

Codarea:

B - inverse

Curent nominal (A):

4 A

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere

Preț bază cupru: 100/100 kg. Consultați anexa T17 din catalog pentru definirea și calculul suprataxelor aferente cuprului.

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

UNITRONIC® BUS PB M12

Articol nr.	Denumire articol	Lungime (m)	Numărul pinilor	Construcție	Tensiunea nominală (V)	UA (buc/set)
Fișă						
22260767	AB-PB-M12MS-2,0PUR	2	2	drept	250	1
22260768	AB-PB-M12MS-5,0PUR	5	2	drept	250	1
22260769	AB-PB-M12MS-10,0PUR	10	2	drept	250	1
22260956	AB-PB-M12MA-2,0PUR	2	2	unghiular	250	1
Priza						
22260770	AB-PB-2,0PUR-M12FS	2	2	drept	250	1
22260771	AB-PB-5,0PUR-M12FS	5	2	drept	250	1
22260772	AB-PB-10,0PUR-M12FS	10	2	drept	250	1

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16