

EPIC® DATA PB Sub-D FC

Conectori PROFIBUS Fast Connect

Modul de conector PROFIBUS Sub-D, pentru cabluri Fast Conect, cu rezistor terminator integrat, opțional LED-uri de diagnoză și conectori PG, cu ieșirea cablului la 35°/90°/180°

Informații

Sistem nou inovator de îndepărtare a izolației, potrivit pentru conductor rigid sau flexibil (variantă la 90° sau 180°)

Versiuni cu doi conectori D-sub

Opțional semnalizare stare prin LED



Componente de automatizare complementare de la Lapp



Timpu de asamblare



Greutate mică



Cerința de spațiu

Beneficii

Instalare rapidă prin tehnologia Fast Connect ('FC')

senzor/actuator

Fără părți libere

Control vizual al stării conexiunii Bus

Rezistorul terminator integrat este comutabil

Caracteristicile produsului

Complet compatibil cu standardul de piață

Rata de transmitere maximă 12 Mbit/s

Consumul de curent max. 12,5 mA (cu LED 35 mA)

Tensiune de alimentare 4.75 - 5.25 V DC (furnizat de terminal)

Atunci când rezistorul terminator este conectat ("ON"), cablul de ieșire este deconectat

Ultima actualizare (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® DATA PB Sub-D FC

Normă de referință / aprobări

IEC 61158, IEC 61784

UL File No. E331560

Descrierea produsului

Fișă D-Sub, 9-pini, prindere cu șurub 4-40 UNC

Compatibilitate EMC îmbunătățită datorită carcasei metalice

Diametrul exterior max : 8 mm

Versiuni cu port adițional Sub-D pentru programare / diagnostic ('PG')

Versiune LED indică: magistrală operațională

- (verde), transmisie date

- (albastru), rezistorul terminator "on" - (portocaliu)

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001132

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector D-Sub

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001132

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conector cu fișe D-Sub

Dimensiuni:

95 mm x 70 mm x 17 mm - 35°

72 mm x 40 mm x 17 mm - 90°

70 mm x 35 mm x 17 mm - 180°

(LxWxH)

Tipul de conexiune:

Fast Connect (FC)

Clasa de protecție:

IP 20

Rezistor terminator:

150 Ω

Interfețe:

Conector priză D-sub, cu 9-poli

Cablu standard PROFIBUS FC, Ø 0,64 mm

Condiții de mediu permisibile:

Gama de temperatură: -25 °C la +85 °C

*Temperatura maximă conform UL este 60 °C.

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® DATA PB Sub-D FC

Articol nr.	Denumire articol	Interfață PG	Leduri de diagnostic
ieșire la 90° cablu solid sau 7 / 19 lițe			
21700502	ED-PB-90-FC	NU	NU
21700501	ED-PB-90-PG-FC	da	NU
21700547	ED-PB-90-LED-FC	NU	da
21700546	ED-PB-90-PG-LED-FC	da	da
ieșire la 180° (AX), cablu solid sau 7 / 19 lițe			
21700544	ED-PB-AX-FC	NU	NU

EPIC® DATA PB Sub-D FC

