

SILVYN® HIPROJACKET AMG

SILVYN® HIPROJACKET AMG - piesă de blocare din alamă nichelată, pentru SILVYN® HIPROJACKET

Informații

Piesă de blocare pentru tuburi SILVYN®HIPROJACKET



Rezistența mecanică



Robust



Rezistent la temperatură

Beneficii

Rezistență mare la tracțiune

Pentru solicitări mecanice ridicate

Coturile la 45° și 90° permit asamblare optimă

Domeniul de utilizare

În combinație cu tuburile de protecție:

SILVYN® HIPROJACKET

Descrierea produsului

Conectare cu filet metric/PG

Manșon hexagonal, drept/ cot la 45° / cot la 90°

Manșon profilat

Cap piuliță

Notă

Este posibilă extinderea intervalului de temperatură prin îndepărtarea componentelor din plastic

Ultima actualizare (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® HIPROJACKET AMG

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecție metalice
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal
La cerere:	Filet NPT
Material:	Corp: alamă nichelată. Inel de fixare: alamă nichelată. O-ring: NBR
Clasa de protecție:	IP 54 IP 67 dacă se utilizează și SILVYN®HIPROSILTAPE
Gama de temperatură:	-45°C la +105°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® HIPROJACKET AMG

Articol nr.	Dimensiune metrică	Dimensiune PG	Bucăți / UA
SILVYN® HIPROJACKET AMG M			
55503516	16 x 1.5	-	50
55503517	20 x 1.5	-	50
55503518	25 x 1.5	-	25
55503519	32 x 1.5	-	10
55503520	40 x 1.5	-	5
55503521	50 x 1.5	-	5
55503522	63 x 1.5	-	4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° M			
55503523	16 x 1.5	-	50
55503524	20 x 1.5	-	50
55503525	25 x 1.5	-	25
55503526	32 x 1.5	-	10
55503527	40 x 1.5	-	5
55503528	50 x 1.5	-	5
55503529	63 x 1.5	-	4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° M			
55503530	16 x 1.5	-	50
55503531	20 x 1.5	-	50
55503532	25 x 1.5	-	25
55503533	32 x 1.5	-	10
55503534	40 x 1.5	-	5
55503535	50 x 1.5	-	5
55503536	63 x 1.5	-	4
SILVYN® HIPROJACKET AMG PG			
55503537	-	9	50
55503538	-	11	50
55503539	-	13,5	50
55503540	-	16	50
55503541	-	21	25
55503542	-	29	10
55503543	-	36	5
55503544	-	42	5
55503499	-	48	4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° PG			

SILVYN® HIPROJACKET AMG

Articol nr.	Dimensiune metrică	Dimensiune PG	Bucăți / UA
55503500	-	11	50
55503501	-	13,5	50
55503502	-	16	50
55503503	-	21	25
55503504	-	29	10
55503505	-	36	5
55503506	-	42	5
55503507	-	48	4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° PG			
55503508	-	11	50
55503509	-	13,5	50
55503510	-	16	50
55503511	-	21	25
55503512	-	29	10
55503513	-	36	5
55503514	-	42	5
55503515	-	48	4

Ultima actualizare (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16