

SILVYN® FG NM

SILVYN® FG NM tub de protecție cu spirală din PVC dur și manta de culoare albastră, certificat pentru utilizare în industria alimentară

Informații

Gamă mare de dimensiuni

Special pentru industria alimentară



Industrie alimentară



Rezistență chimică bună



Siguranță



Impermeabil

Beneficii

Manta exterioră aprobată FDA

Suprafața netedă, albastră, permite curățare ușoară

Protejează împotriva lichidelor

Domeniul de utilizare

Industria alimentară, în special la producerea și procesarea produselor lactate și din carne

Utilaje de ambalare produse alimentare

Industria farmaceutică

Inginerie mecanică

Procese tehnologice

Caracteristicile produsului

Flexibil

Ultima actualizare (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FG NM

Stabilitate dimensională
Cu întârziere la propagarea flăcării

Normă de referință / aprobări

Certificat conform FDA CFR 21 și NSF 51 (standard pentru USA)

Certificare ECOLAB®- standard industrial pentru inovație și eficiență în domeniul curățeniei și profesionale

Descrierea produsului

Spirală interioară din PVC dur

Special, izolație exterioară de plastic aprobată FDA

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001177

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecție din plastic

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001177

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Tub de protecție din plastic

Certificări:

FDA CFR 21

NSF 51

La cerere:

Culoare gri și alb disponibile

Culoare:

Albastru

Material:

izolație exterioară moale din PVC special cu spirală din PVC dur

Gama de temperatură:

-20 °C la +60 °C

Pentru timp scurt : +80 °C

Observație

* Produs de partenerii Lapp

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® FG NM

Articol nr.	Dimensiune nominală	Diametrul intern x extern	Raza de curbură (mm)	UA colac (m)
SILVYN®FG NM albastru				
55503370	3/8"	12.6 x 17.8	70	30
55503371	1/2"	16.0 x 21.1	100	30
55503372	3/4"	21.0 x 26.4	130	30
55503373	1"	26.5 x 33.1	180	30
55503374	1 1/4"	35.1 x 41.8	225	15
55503375	1 1/2"	40.3 x 47.8	255	15
55503376	2"	51.6 x 59.9	310	15

Ultima actualizare (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16