

SILVYN® HYGIENIC

Piesa SILVYN® HYGIENIC din oțel inoxidabil este concepută în conformitate cu cerințele igienice impuse în industria de profil

Informații

Pentru zone în care criteriile de igienă sunt stricte - rezistent, fără muchii, robust, fiabil

Fără spații, cavități sau filet exterior - astfel nu există risc de contaminare a mașinilor, instalațiilor sau componentelor alimentare



Industrie alimentară



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistență chimică bună



Rezistent la rece



Rezistent la coroziune



Rezistența mecanică



Rezistent la ulei



Robust



Siguranță

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® HYGIENIC



Rezistent la temperatură



Impermeabil

Beneficii

Model igienic, pentru rezultate optime de curățare

Suprafețele netede și lipsa muchiilor previn formarea de depozite de microorganisme sau staționarea lichidelor

Domeniul de utilizare

Mașini, echipamente și componente pentru industria alimentară

Industria farmaceutică

Inginerie mecanică

Caracteristicile produsului

Rezistență chimică și termică înaltă pentru utilizarea în medii agresive, precum agenți de curățare și dezinfectanți, acizi și baze, utilizați în timpul proceselor de curățare, etc.

Normă de referință / aprobări

DIN EN 1672-2 Ghid de proiectare mașini și echipamente

DIN EN ISO 14 159

Securitatea dispozitivelor - Cerințe igienice pentru proiectarea dispozitivelor

Descrierea produsului

Materialul și forma asigură o curățare ușoară și sigură

Prin colorarea albastră a materialului de etanșare, presetupa se poate distinge cu ușurință printre produsele alimentare

Zona pentru cheie rotunjită permite montarea cu scule normale

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecție metalice

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal

Normă de referință / aprobări:

IEC EN 61386-23

Material:

Corp: Oțel inox marca 316

Insert: bronz nichelat

Inel de etanșare interior: poliamid 6

Material de etanșare : elastomer special

Clasa de protecție:

IP66

IP67

IP68 (2 bar)

IP69

Gama de temperatură:

-50°C la +135°C

Observație

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® HYGIENIC

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® HYGIENIC

Articol nr.	Dimensiune metrică	Deschidere netă (mm)	Dimensiune nominală a tubului potrivit	Bucăți / UA
SILVYN® HYGIENIC				
55510700	16 x 1.5	10,7	3/8"	1
55510701	20 x 1.5	14,5	1/2"	1
55510702	25 x 1.5	18,7	3/4"	1
55510703	32 x 1.5	24,6	1"	1
55510704	40 x 1.5	32,7	1 1/4"	1
55510705	50 x 1.5	37,7	1 1/2"	1
55510706	63 x 1.5	49	2"	1

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® HYGIENIC

