

SILVYN® COMPACT M

Piesă de blocare din alamă nichelată cu dimensiuni ergonomice și design variat

SILVYN® COMPACT M - Piesă de blocare tub de protecție din alamă nichelată, cu suprafață super finisată, oferă IP67

Informații

Economie de spațiu datorită dimensiunilor compacte.



Rezistența mecanică



Greutate mică



Cerința de spațiu



Robust



Rezistent la temperatură

Beneficii

Aplicații cu economie de spațiu

Pentru solicitări mecanice ridicate

Rezistență mare la tracțiune

Rezistent la coroziune

Domeniul de utilizare

În combinație cu tuburile de protecție:

Potrivit pentru SILVYN®HTDL/EF/OR/HCX/HFX

Inginerie mecanică

Aplicații feroviare

Ultima actualizare (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® COMPACT M

Descrierea produsului

Filet metric
Manșon hexagonal
Manșon profilat
Cap piuliță

Notă

Versiunile cu filet PG pot fi găsite în catalogul online

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecție metalice

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal

Normă de referință / aprobări:

UL 514B

La cerere:

Disponibil din oțel inoxidabil

Material:

Corp: alamă nichelată Element de etanșare: poliamidă Garnitură: NBR

Clasa de protecție:

IP 66

IP 67

Gama de temperatură:

-45°C la +105°C

Observație

* Produs de partenerii Lapp

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® COMPACT M

Articol nr.	Dimensiune metrică	Potrivit pentru SILVYN®HTDL/EF/OR/HCX/HFX	Potrivit pentru SILVYN® HIPROJACKET	Bucăți / UA
SILVYN® COMPACT M				
61803846	16 x 1.5	5/16"	-	10
61803800	16 x 1.5	3/8"	13	10
61803847	20 x 1.5	5/16"	-	10
61803801	20 x 1.5	3/8"	-	10
61803802	20 x 1.5	1/2"	16	10
61803803	25 x 1.5	3/4"	22	5
61803804	32 x 1.5	1"	25	5
61803805	40 x 1.5	1 1/4"	35	2
61803806	50 x 1.5	1 1/2"	38	2
61803807	63 x 1.5	2"	51	2
SILVYN® COMPACT 45° M				
61803848	16 x 1.5	5/16"	-	10
61803850	16 x 1.5	3/8"	13	10
61803849	20 x 1.5	5/16"	-	10
61803851	20 x 1.5	3/8"	-	10
61803852	20 x 1.5	1/2"	16	10
61803853	25 x 1.5	3/4"	22	5
61803854	32 x 1.5	1"	25	5
SILVYN® COMPACT 90° M				
61803808	16 x 1.5	3/8"	13	10
61803809	20 x 1.5	3/8"	-	10
61803810	20 x 1.5	1/2"	16	10
61803811	25 x 1.5	3/4"	22	5
61803812	32 x 1.5	1"	25	5
61803813	40 x 1.5	1 1/4"	35	2
61803814	50 x 1.5	1 1/2"	38	2
61803815	63 x 1.5	2"	51	2

Ultima actualizare (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16