

SILVYN® LCS-M

SILVYN® LCS-M - Piesă de blocare pivotantă pentru tuburi de protecție, fabricată din alamă nichelată. Grad de protecție IP65 datorită garniturii integrate.



Rezistent la coroziune



Protecție maximă la vibrații



Rezistent la ulei



Robust

Beneficii

Rezistență mare la tracțiune

Protecție la vibrații

Etanșare avansată

Domeniul de utilizare

În combinație cu tuburile de protecție:

SILVYN® LCC-2 / LCCH-2

Aplicații cu solicitări mecanice ridicate

Utilizat în zone unde sunt prezente lichide

Descrierea produsului

Filet metric

Manșon hexagonal cu element de torsiune

Manșon profilat

Cap piuliță

Date Tehnice

Ultima actualizare (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LCS-M

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecție metalice
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal
Certificări:	IEC EN 61386-23
Material:	Corp: alamă nichelată Element de etanșare: element de compresiune din PA (Poliamidă)
Clasa de protecție:	IP 65
Gama de temperatură:	-50°C la +135°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® LCS-M

Articol nr.	Dimensiune metrică	SW 1/2 mm	Lungime totală mm	Lungime filet mm	Potrivit pentru SILVYN® LCC-2/LCCH-2	Bucăți / UA
SILVYN® LCS-M						
55503470	16 x 1.5/1	20 / 22	39	10	12	10
55503471	16 x 1.5/2	24 / 26	40,9	10	16	10
55503472	20 x 1.5/1	24 / 26	41	10	16	10
55503473	20 x 1.5/2	26 / 29	41,8	10	20	10
55503474	25 x 1.5	33 / 35	50,7	12	25	10
55503475	32 x 1.5	40 / 42	56,9	13	32	2