

SILVYN® FCE-V0

Tub metalic cu profile inter-blocate cu înveliș din poliuretan cu pereți subțiri

SILVYN® FCE-V0 - Tub de protecție metalic cu un profil de înclichetare și izolație exterioară din poliuretan (PUR) de înaltă calitate

Informații

Hazard Level: HL 2



Șină



Potrivit pentru exterior



Cu întârziere la propagarea flăcării



Fără halogen



Rezistent la ulei



Cerința de spațiu



Siguranță



Rezistent la temperatură



Rezistent la UV



Impermeabil



Ultima actualizare (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FCE-V0



Beneficii

Designul flexibil al tubului permite o rază mică de îndoire, fiind astfel ideal pentru instalare cu economie de spațiu, acolo unde spațiul este limitat, în interioare uscate și umede, precum și pentru aplicații de exterior
Rezistență mare la uleiuri, petrol, acizi și grăsimi
Protejează la lichide și gaze

Domeniul de utilizare

Pentru utilizare în vehicule feroviare și autobuze, pentru pozare fixă sau aplicații în care poate apărea mișcare limitată
Utilizabil în zone contaminate cu uleiuri și în medii cu temperaturi ambiante ridicate

Caracteristicile produsului

rezistent UV
Fără halogeni și cu întârziere la propagarea flăcării
Rezistență chimică și mecanică mare

Descrierea produsului

Tub de protecție metalic elicoidal, cu profil blocat
Izolație exterioară din PUR

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub de protecție metalic
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Descrierea clasei: tub de protecție din metal
Certificări:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL2
Culoare:	Negru, (RAL 9005), rezistent UV
Material:	Metal cu manta de PUR Comportamentul la foc conform UL 94V-0
Gama de temperatură:	Între -50°C și +105°C Pe termen scurt până la +125°C

Observație

* Produs de partenerii Lapp
Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® FCE-V0

Articol nr.	Dimensiune nominală	Diametrul intern x extern	Raza de curbură (mm)	UA colac (m)
SILVYN® FCE-V0				
61814708	12	10.0 x 14.0	50	25
61814709	16	13.0 x 17.0	60	25
61814710	20	17.0 x 21.5	80	25
61814711	25	21.2 x 26.0	100	25
61814712	32	28.1 x 34.0	125	25
61814713	40	37.7 x 44.5	160	10
61814714	50	48.4 x 55.5	190	10

Ultima actualizare (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16