

## SILVYN® K-EM

SILVYN® K-EM - Capac pentru tuburi paralel corugate



Siguranță

### Beneficii

Ușor de asamblat  
Rezistență la temperaturi mari  
Deteriorarea cablurilor poate fi prevenită  
Etanșare suplimentară

### Domeniul de utilizare

În combinație cu tuburile de protecție:  
SILVYN® RILL PA 6  
SILVYN® RILL PA 12  
Capăt terminal sau joncțiune

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000519

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Manșon terminal pentru tuburi de protecție

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000519

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Capăt manșon pentru furtunuri de protecție

Culoare:

Gri (RAL 7031)

Negru (RAL 9011), rezistent UV

Material:

TPE-V

Gama de temperatură:

-40°C ÷ +120°C

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**SILVYN® K-EM**

| Articol nr.        | Dimensiune nominală | Lungime totală mm | Pentru tuburi de protecție cu diametrul Ø (mm) | Bucăți / UA |
|--------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------|
| SILVYN® K-EM gri   |                     |                   |                                                |             |
| 65500200           | 10                  | 29                | 10                                             | 50          |
| 65500210           | 13                  | 32,5              | 13                                             | 50          |
| 65500220           | 16                  | 36,5              | 15,8                                           | 50          |
| 65500230           | 21                  | 37,5              | 21,2                                           | 50          |
| 65500240           | 28                  | 40,2              | 28,5                                           | 25          |
| 65500250           | 34                  | 44,2              | 34,5                                           | 25          |
| 65500260           | 42                  | 46                | 42,5                                           | 25          |
| 65500270           | 54                  | 52                | 54,5                                           | 10          |
| SILVYN® K-EM negru |                     |                   |                                                |             |
| 65500205           | 10                  | 29                | 10                                             | 50          |
| 65500215           | 13                  | 32,5              | 13                                             | 50          |
| 65500225           | 16                  | 36,5              | 15,8                                           | 50          |
| 65500235           | 21                  | 37,5              | 21,2                                           | 50          |
| 65500245           | 28                  | 40,2              | 28,5                                           | 25          |
| 65500255           | 34                  | 44,2              | 34,5                                           | 25          |
| 65500265           | 42                  | 46                | 42,5                                           | 25          |
| 65500275           | 54                  | 52                | 54,5                                           | 10          |

Ultima actualizare (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16