

SILVYN® KCLICK 90° M

SILVYN® KCLICK-M - Piesă de blocare cu filet metric pentru tuburi de protecție SILVYN® RILL



Timpul de asamblare



Rezistent la temperatură



Certificări multiple

Beneficii

Cotul la 90° permite o instalare ușoară
Asamblare rapidă
Ușor de dezasamblat
Rezistență mare
Performanțe mari de etanșare

Domeniul de utilizare

În combinație cu tuburile de protecție:
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Pentru aplicații unde spațiul este limitat
Aplicații rotative

Normă de referință / aprobări

UL document nr: E308201

Descrierea produsului

Filet metric
Cot la 90°
Corp cu etanșare interioară
Partea superioară cu manșon "snap-in"

Ultima actualizare (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KCLICK 90° M

Notă

Versiunile cu filet PG pot fi găsite în catalogul online

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu șuruburi pentru tuburi corugate
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub
Culoare:	Gri (RAL 7031) Negru (RAL 9011), rezistent UV
Material:	PA6 Fără halogen
Clasa de protecție:	IP 68 IP 69
Gama de temperatură:	-40 °C la +115 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® KLICK 90° M

Articol nr.	Dimensiune metrică	Lungime filet mm	Deschidere netă (mm)	Pentru tuburi de protecție cu diametrul Ø (mm)	Potrivit pentru SILVYN® RILL	Bucăți / UA
SILVYN® KLICK 90° M gri						
55501110	10 x 1.0	12	6	10	10	50
55501120	12 x 1.5	12	8	13	13	50
55501130	16 x 1.5/1	12	12	13	13	50
55501140	16 x 1.5/2	12	12	15.8	16	50
55501150	20 x 1.5/1	13	15	15.8	16	50
55501160	20 x 1.5/2	13	15	21.2	21	50
55501170	25 x 1.5/1	13	18	21.2	21	50
55501180	25 x 1.5/2	13	18	28.5	28	25
55501190	32 x 1.5/1	15	24	28.5	28	25
55501200	32 x 1.5/2	15	24	34.5	34	10
55501210	40 x 1.5/1	15	32	34.5	34	10
55501220	40 x 1.5/2	15	32	42.5	42	10
55501230	50 x 1.5/1	16	39	42.5	42	10
55501240	50 x 1.5/2	16	39	54.5	54	5
55501250	63 x 1.5	16	53	54.5	54	5
SILVYN® KLICK 90° M negru						
55501115	10 x 1.0	12	6	10	10	50
55501125	12 x 1.5	12	8	13	13	50
55501135	16 x 1.5/1	12	12	13	13	50
55501145	16 x 1.5/2	12	12	15.8	16	50
55501155	20 x 1.5/1	13	15	15.8	16	50
55501165	20 x 1.5/2	13	15	21.2	21	50
55501175	25 x 1.5/1	13	18	21.2	21	50
55501185	25 x 1.5/2	13	18	28.5	28	25
55501195	32 x 1.5/1	15	24	28.5	28	25
55501205	32 x 1.5/2	15	24	34.5	34	10
55501215	40 x 1.5/1	15	32	34.5	34	10
55501225	40 x 1.5/2	15	32	42.5	42	10
55501235	50 x 1.5/1	16	39	42.5	42	10
55501245	50 x 1.5/2	16	39	54.5	54	5
55501255	63 x 1.5	16	53	54.5	54	5