

SILVYN® FLEXILOK 90° M

SILVYN® FLEXILOK 90° M - Piesă unghiulară pentru blocare tub, cu filet metric

Informații

Economic

Cotul la 90° permite o instalare ușoară

Unitate de ambalare mică



Fără halogen



Timpul de asamblare



Cerința de spațiu



Rezistent la temperatură

Beneficii

Asamblare rapidă

Ușor de asamblat

Presetupă cu cost minimizat

Fără părți libere

Noul design cu dimensiuni micșorate

Domeniul de utilizare

Inginerie mecanică

Confecționarea tablourilor electrice

Aplicații flexibile

Aplicații în spații înguste

Instalații pentru clădiri

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FLEXILOK 90° M

Caracteristicile produsului

Negru pentru rezistență UV și climatică
proiectat optimizat
Fără halogen și fără cadmiu

Normă de referință / aprobări

UL document nr: E308201

Descrierea produsului

Filet metric
Cot la 90°
Sistem special de cleme

Notă

Tubul se deblochează cu o șurubelniță
Versiunile cu filet PG pot fi găsite în catalogul online

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu șuruburi pentru tuburi corugate
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub
Normă de referință / aprobări:	IEC EN 61386-23
Culoare:	Gri (RAL 7031) Negru (RAL 9005), rezistent UV
Material:	PA66 Fără halogen
Clasa de protecție:	IP 66
Gama de temperatură:	-40°C ÷ +120°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® FLEXILOK 90° M

Articol nr.	Dimensiune metrică	Lungime filet mm	Potrivit pentru SILVYN® FPAS	Potrivit pentru tuburi de protecție Ø ext. (mm)	Bucăți / UA
SILVYN® FLEXILOK 90° M negru					
68100100	16 x 1.5	12	FPAS 16	15,8	10
68100105	20 x 1.5	13	FPAS 16	15,8	10
68100106	20 x 1.5	13	FPAS 20	20	10
68100110	20 x 1.5	13	FPAS 21	21,2	10
68100114	25 x 1.5	15	FPAS 25	25	10
68100115	25 x 1.5	15	FPAS 28	28,5	10
68100119	32 x 1.5	16	FPAS 32	32	10
68100120	32 x 1.5	16	FPAS 34	34,5	10
SILVYN® FLEXILOK 90° M gri					
68100125	16 x 1.5	12	FPAS 16	15,8	10
68100130	20 x 1.5	13	FPAS 16	15,8	10
68100131	20 x 1.5	13	FPAS 20	20	10
68100135	20 x 1.5	13	FPAS 21	21,2	10
68100139	25 x 1.5	15	FPAS 25	25	10
68100140	25 x 1.5	15	FPAS 28	28,5	10
68100144	32 x 1.5	16	FPAS 32	32	10
68100145	32 x 1.5	16	FPAS 34	34,5	10

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16