

## SILVYN® FPAD-M

Conector pentru tub de protecție cu sistem de fixare a cablului pentru utilizarea cu tuburile de protecție SILVYN® FPAS și SILVYN® HCC

### Informații

Cablu de protecție SKINTOP® integrat



Protecție maximă la vibrații



Timpul de asamblare



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Presetupa SKINTOP® integrată



Rezistent la temperatură



Rezistent la UV



Impermeabil

### Beneficii

Garantează o capacitate suplimentară de a prelua efortul de tracțiune a cablului/cablurilor datorită presetupeii integrate SKINTOP® cu lamele flexibile.

Închiderea rapidă cu siguranță de închidere protejează împotriva deschiderii nedorite a sistemului de tuburi.

Demontare ușoară a conectorului pentru tub, cu ajutorul unei șurubelnițe.

Etanș la lichide, conform clasei de protecție IP 66, respectiv IP 68 (în combinație cu tuburile de protecție SILVYN® FPAS și SILVYN® HCC).

Ultima actualizare (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® FPAD-M

Intervalurile de strângere mari și variabile permit diferite diametre exterioare ale cablurilor.

### Domeniul de utilizare

Poate fi utilizat universal la interfețele de mașini pentru conectarea unui sistem de tuburi de protecție.

Pentru sistemele de tuburi de protecție care necesită o fixare suplimentară și, în același timp, o etanșare maximă a cablului.

Pentru utilizare împreună cu tuburile de protecție SILVYN® FPAS și SILVYN® HCC.

Poate fi utilizat în zone uscate, umede și în special în medii dure și uleioase.

Rezistă la solicitări chimice și mecanice.

### Caracteristicile produsului

Rezistență bună la apă și UV

Conectorul pentru tubul de protecție poate fi deschis cu o șurubelniță

### Descrierea produsului

Filet metric

Corp cu etanșare interioară

Partea superioară cu lamele integrate amplasate circular

Cablu de protecție SKINTOP® integrat

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu șuruburi pentru tuburi corugate

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub

Certificări:

IEC EN 61386-23

Culoare:

Negru, (RAL 9005), rezistent UV

Material:

PA66

Fără halogen

Clasa de protecție:

IP66 sau IP68, în funcție de fitting

Gama de temperatură:

-30°C ÷ +100°C

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**SILVYN® FPAD-M**

| Articol nr.         | Dimensiune metrică | Interval de fixare în mm | Lungime filet mm | Potrivit pentru SILVYN®<br>FPAS | Potrivit pentru SILVYN®<br>HCC | Bucăți / UA |
|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|
| SILVYN® FPAD-M IP66 |                    |                          |                  |                                 |                                |             |
| 61805112            | 16 x 1.5           | 4.0 - 10.0               | 8                | 16                              | 16                             | 10          |
| 61805113            | 20 x 1.5           | 6.0 - 13.0               | 9                | 20                              | 20                             | 10          |
| 61805114            | 25 x 1.5           | 8.0 - 17.0               | 10               | 25                              | 25                             | 10          |
| SILVYN® FPAD-M IP68 |                    |                          |                  |                                 |                                |             |
| 61805109            | 16 x 1.5           | 4.0 - 10.0               | 8                | 16                              | 16                             | 10          |
| 61805110            | 20 x 1.5           | 6.0 - 13.0               | 9                | 21                              | -                              | 10          |
| 61805111            | 25 x 1.5           | 8.0 - 17.0               | 10               | 28                              | -                              | 10          |

Ultima actualizare (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03\_16