

SILVYN® FPAG 90° M

SILVYN® FPAG 90° M - Piesă de blocare la 90° pentru tuburi de protecție SILVYN® FPAS



Protecție maximă la vibrații



Timpul de asamblare



Cerința de spațiu



Rezistent la temperatură



Certificări multiple

Beneficii

Cotul la 90° permite o instalare ușoară
Asamblare rapidă
Rezistență mare
Etanșare
Protecție la vibrații

Domeniul de utilizare

În combinație cu tuburile de protecție:
SILVYN® FPAS
Aplicații în medii cu vibrații mari
Pentru aplicații unde spațiul este limitat

Caracteristicile produsului

Negru pentru rezistență UV și climatică
Tubul se deblochează cu o șurubelniță

Ultima actualizare (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAG 90° M

Normă de referință / aprobări

UL document nr: E308201

Descrierea produsului

Filet metric

Cot la 90°

Corp

Partea superioară cu lamele integrate amplasate circular

Notă

Versiunile cu filet PG pot fi găsite în catalogul online

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu șuruburi pentru tuburi corugate

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub

Certificări:

IEC EN 61386-23

Culoare:

Gri (RAL 7031)

Negru (RAL 9005), rezistent UV

Material:

PA66

Fără halogen

Clasa de protecție:

IP66

Gama de temperatură:

-50°C la +135°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® FPAG 90° M

Articol nr.	Dimensiune metrică	Potrivit pentru SILVYN® FPAS	Bucăți / UA
SILVYN® FPAG 90° M negru			
55506485	12 x 1.5	10	10
55506495	16 x 1.5	13	10
55506505	16 x 1.5	16	10
55506515	20 x 1.5	16	10
55507075	20 x 1.5	18	10
55506526	20 x 1.5	20	10
55506525	20 x 1.5	21	10
55506536	25 x 1.5	25	10
55506535	25 x 1.5	28	10
55506545	32 x 1.5	34	10
55507085	40 x 1.5	42	1
55506555	50 x 1.5	42	1
55506565	50 x 1.5	54	1
55506575	63 x 1.5	54	1
55507095	63 x 1.5	67	1
SILVYN® FPAG 90° M gri			
55506480	12 x 1.5	10	10
55506490	16 x 1.5	13	10
55506500	16 x 1.5	16	10
55506510	20 x 1.5	16	10
55507070	20 x 1.5	18	10
55506521	20 x 1.5	20	10
55506520	20 x 1.5	21	10
55506531	25 x 1.5	25	10
55506530	25 x 1.5	28	10
55506540	32 x 1.5	34	10
55507080	40 x 1.5	42	1
55506550	50 x 1.5	42	1
55506560	50 x 1.5	54	1
55506570	63 x 1.5	54	1
55507090	63 x 1.5	67	1

Ultima actualizare (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16