

FIPLOCK® ONE 90 ° Metall PG

Sistem de piese de blocare pentru tuburi de protecție, pentru cele mai ridicate cerințe, potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12

FIPLOCK® ONE 90 ° Metall PG

Informații

Sistem nou, inovator, de piese de blocare pentru tuburi de protecție



Șină



Rezistență chimică bună



Cu întârziere la propagarea flăcării



Fără halogen



Rezistent la rece



Protecție maximă la vibrații



Rezistența mecanică



Timpul de asamblare



Greutate mică

Ultima actualizare (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE 90 ° Metall PG



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Robust



Siguranță



Rezistent la UV



Impermeabil



Beneficii

Rezistență foarte ridicată la tracțiune datorită sistemului circular de gheare de blocare

Asigură siguranța montajului datorită sistemului de codare integrat

Clasificare IP excelentă

Economie datorită instalării ușoare și rapide

Domeniul de utilizare

Potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12

Pentru etanșare crescută la lichide

Pentru utilizare la interior și la exterior

Caracteristicile produsului

Mecanism de blocare integrală datorită sistemului de gheare pe 360°

Mecanism de blocare cu sistem de codare integrat

Zonă extinsă de etanșare pe mai multe inele de-ale tubului corugat

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu șuruburi pentru tuburi corugate

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub

Certificări:

IEC EN 61386-23

EN 45545-2 HL3

Culoare:

Gri (RAL 7005)

Negru (RAL 9005), rezistent la UV

Material:

PA 6

fără halogen

Comportamentul la foc conform UL 94V-0

Clasa de protecție:

IP66/IP67/IP68/IP69

Gama de temperatură:

Între -45°C și +120°C

FIPLOCK® ONE 90 ° Metall PG

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

FIPLOCK® ONE 90° Metall PG

Articol nr.	Dimensiune PG	Mărimea cheii SW în mm	Lungime filet mm	Deschidere netă (mm)	Construcție	Potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12	Culoare	Bucăți / UA
FIPLOCK® ONE 90° Metall PG - negru								
61804766	9	14	12	8,7	Unghi de 90°	10	negru	10
61804767	11	16	12	11,8	Unghi de 90°	12	negru	10
61804768	13,5	16	13	10,2	Unghi de arc de 90°	17	negru	10
61804769	16	18	13	13,2	Unghi de arc de 90°	17	negru	10
61804774	21	24	14	19,3	Unghi de arc de 90°	23	negru	6
61804775	29	34	14	26,4	Unghi de arc de 90°	29	negru	6
61804776	36	46	17	36,1	Unghi de arc de 90°	36	negru	4
61804777	48	55	17	47,9	Unghi de arc de 90°	48	negru	4
FIPLOCK® ONE 90° Metall PG - gri								
61804778	9	14	12	8,7	Unghi de 90°	10	gri	10
61804779	11	16	12	11,8	Unghi de 90°	12	gri	10
61804801	13,5	16	13	10,2	Unghi de arc de 90°	17	gri	10
61804802	16	18	13	13,2	Unghi de arc de 90°	17	gri	10
61804803	21	24	14	19,3	Unghi de arc de 90°	23	gri	6
61804804	29	34	14	26,4	Unghi de arc de 90°	29	gri	6
61804805	36	46	17	36,1	Unghi de arc de 90°	36	gri	4
61804806	48	55	17	47,9	Unghi de arc de 90°	48	gri	4

FIPLOCK® ONE 90 ° Metall PG