

FIPLOCK® ONE reductoare

Sistem de piese de blocare pentru tuburi de protecție, pentru cele mai ridicate cerințe, potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12

FIPLOCK® ONE reductoare

Informații

Sistem nou, inovator, de piese de blocare pentru tuburi de protecție



Șină



Rezistență chimică bună



Cu întârziere la propagarea flăcării



Fără halogen



Rezistent la rece



Protecție maximă la vibrații



Rezistența mecanică



Timpul de asamblare



Greutate mică

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE reductoare



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Robust



Siguranță



Rezistent la UV



Impermeabil



Beneficii

Rezistență foarte ridicată la tracțiune datorită sistemului circular de gheare de blocare

Asigură siguranța montajului datorită sistemului de codare integrat

Clasificare IP excelentă

Economie datorită instalării ușoare și rapide

Domeniul de utilizare

Potrivit pentru FIPLOCK® ONE-T / ONE-Y / ONE-C / ONE-CS

Potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12

Pentru etanșare crescută la lichide

Pentru utilizare la interior și la exterior

Caracteristicile produsului

Mecanism de blocare integrală datorită sistemului de gheare pe 360°

Mecanism de blocare cu sistem de codare integrat

Zonă extinsă de etanșare pe mai multe inele de-ale tubului corugat

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu șuruburi pentru tuburi corugate

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub

Certificări:

IEC EN 61386-23

EN 45545-2 HL3

Culoare:

Gri (RAL 7005)

Negru (RAL 9005), rezistent la UV

Material:

PA 6

fără halogen

Comportamentul la foc conform UL 94V-0

Clasa de protecție:

IP66/IP67/IP68/IP69

Gama de temperatură:

Între -45°C și +120°C

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE reductoare

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

FIPLOCK® ONE reductoare

Articol nr.	Dimensiune nominală	Potrivit pentru FIPLOCK® ONE-T / ONE-Y / ONE-C / ONE-CS	Potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12	Culoare	Bucăți / UA
FIPLOCK® ONE-R negru					
61804992	10-07	10	7	negru	10
61804993	12-10	12	10	negru	10
61804994	17-10	17	10	negru	10
61804995	17-12	17	12	negru	10
61804996	23-10	23	10	negru	10
61804997	23-12	23	12	negru	6
61804998	23-17	23	17	negru	6
61804999	29-10	29	10	negru	6
61805000	29-12	29	12	negru	6
61805001	29-17	29	17	negru	6
61805002	29-23	29	23	negru	6
61805003	36-23	36	23	negru	4
61805004	36-29	36	29	negru	4
61805005	48-29	48	29	negru	4
61805006	48-36	48	36	negru	4
FIPLOCK® ONE-R gri					
61805007	10-07	10	7	gri	10
61805008	12-10	12	10	gri	10
61805115	17-10	17	10	gri	10
61805015	17-12	17	12	gri	10
61805016	23-10	23	10	gri	6
61805017	23-12	23	12	gri	6
61805018	23-17	23	17	gri	6
61805019	29-10	29	10	gri	6
61805020	29-12	29	12	gri	6
61805021	29-17	29	17	gri	6
61805022	29-23	29	23	gri	6
61805023	36-23	36	23	gri	4
61805024	36-29	36	29	gri	4
61805025	48-29	48	29	gri	4
61805026	48-36	48	36	gri	4

FIPLOCK® ONE reductoare