

FIPLOCK® ONE ST-PG

Sistem de piese de blocare pentru tuburi de protecție, pentru cele mai ridicate cerințe, potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12

FIPLOCK® ONE ST-PG

Informații

Sistem nou, inovator, de piese de blocare pentru tuburi de protecție



Șină



Rezistență chimică bună



Cu întârziere la propagarea flăcării



Fără halogen



Rezistent la rece



Protecție maximă la vibrații



Rezistența mecanică



Timpul de asamblare



Greutate mică

Ultima actualizare (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE ST-PG



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Robust



Siguranță



Rezistent la UV



Impermeabil



Beneficii

Rezistență foarte ridicată la tracțiune datorită sistemului circular de gheare de blocare

Asigură siguranța montajului datorită sistemului de codare integrat

Clasificare IP excelentă

Economie datorită instalării ușoare și rapide

Domeniul de utilizare

Potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12

Pentru etanșare crescută la lichide

Pentru utilizare la interior și la exterior

Caracteristicile produsului

Mecanism de blocare integrală datorită sistemului de gheare pe 360°

Mecanism de blocare cu sistem de codare integrat

Zonă extinsă de etanșare pe mai multe inele de-ale tubului corugat

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu șuruburi pentru tuburi corugate

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub

Certificări:

IEC EN 61386-23

EN 45545-2 HL3

Culoare:

Gri (RAL 7005)

Negru (RAL 9005), rezistent la UV

Material:

PA 6

fără halogen

Comportamentul la foc conform UL 94V-0

Clasa de protecție:

IP66/IP67/IP68/IP69

Gama de temperatură:

Între -45°C și +120°C

FIPLOCK® ONE ST-PG

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

FIPLOCK® ONE ST-PG

Articol nr.	Dimensiune PG	Interval de fixare în mm	SW 1/2 mm	Lungime filet mm	Potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12	Culoare	Bucăți / UA
FIPLOCK® ONE ST-PG negru							
61804836	9	3.5 - 8.0	19.0 / 20.0	8	10	negru	10
61804837	9	3.5 - 8.0	19.0 / 22.0	8	12	negru	10
61804838	11	4.0 - 10.0	22.0 / 22.0	8	12	negru	10
61804839	13,5	6.0 - 12.0	24.0 / 22.0	9	12	negru	10
61804841	13,5	6.0 - 12.0	24.0 / 27.0	9	17	negru	10
61804842	16	9.0 - 14.0	27.0 / 27.0	10	17	negru	10
61804843	16	9.0 - 14.0	27.0 / 36.0	10	23	negru	6
61804844	21	13.0 - 18.0	33.0 / 36.0	11	23	negru	6
61804845	29	14.0 - 25.0	42.0 / 41.0	11	29	negru	6
61804846	36	24.0 - 32.0	53.0 / 52.0	13	36	negru	4
61804847	48	39.0 - 44.0	65.0 / 65.0	14	48	negru	4
FIPLOCK® ONE ST-PG gri							
61804848	9	3.5 - 8.0	19.0 / 20.0	8	10	gri	10
61804849	9	3.5 - 8.0	19.0 / 22.0	8	12	gri	10
61804851	11	4.0 - 10.0	22.0 / 22.0	8	12	gri	10
61804852	13,5	6.0 - 12.0	24.0 / 22.0	9	12	gri	10
61804853	13,5	6.0 - 12.0	24.0 / 27.0	9	17	gri	10
61804854	16	9.0 - 14.0	27.0 / 27.0	10	17	gri	10
61804855	16	9.0 - 14.0	27.0 / 36.0	10	23	gri	6
61804856	21	13.0 - 18.0	33.0 / 36.0	11	23	gri	6
61804857	29	14.0 - 25.0	42.0 / 41.0	11	29	gri	6
61804858	36	24.0 - 32.0	53.0 / 52.0	13	36	gri	4
61804859	48	39.0 - 44.0	65.0 / 65.0	14	48	gri	4