

FIPLOCK®ONE Metal PG

Sistem de piese de blocare pentru tuburi de protecție, pentru cele mai ridicate cerințe, potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12

FIPLOCK®ONE Metal PG

Informații

Sistem nou, inovator, de piese de blocare pentru tuburi de protecție



Șină



Rezistență chimică bună



Cu întârziere la propagarea flăcării



Fără halogen



Rezistent la rece



Protecție maximă la vibrații



Rezistență mecanică



Timpu de asamblare



Greutate mică

Ultima actualizare (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK®ONE Metal PG



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Robust



Siguranță



Rezistent la UV



Impermeabil



Beneficii

Rezistență foarte ridicată la tracțiune datorită sistemului circular de gheare de blocare

Asigură siguranța montajului datorită sistemului de codare integrat

Clasificare IP excelentă

Economie datorită instalării ușoare și rapide

Domeniul de utilizare

Potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12

Pentru etanșare crescută la lichide

Pentru utilizare la interior și la exterior

Caracteristicile produsului

Mecanism de blocare integrală datorită sistemului de gheare pe 360°

Mecanism de blocare cu sistem de codare integrat

Zonă extinsă de etanșare pe mai multe inele de-ale tubului corugat

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu șuruburi pentru tuburi corugate

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub

Certificări:

IEC EN 61386-23

EN 45545-2 HL3

Culoare:

Gri (RAL 7005)

Negru (RAL 9005), rezistent la UV

Material:

PA 6

fără halogen

Comportamentul la foc conform UL 94V-0

Clasa de protecție:

IP66/IP67/IP68/IP69

Gama de temperatură:

Între -45°C și +120°C

FIPLOCK®ONE Metal PG

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

FIPLOCK®ONE Metal PG

Articol nr.	Dimensiune PG	Mărimea cheii SW în mm	Lungime filet mm	Deschidere netă (mm)	Potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12	Culoare	Bucăți / UA
FIPLOCK®ONE metal PG - negru							
61804592	9	20	12	9,2	12	negru	10
61804593	11	22	12	12,41	12	negru	10
61804594	13,5	27	13	14	17	negru	10
61804595	16	27	13	16,1	17	negru	10
61804596	21	36	14	21,6	23	negru	6
61804597	29	36	14	23,3	23	negru	6
61804598	29	41	14	29	29	negru	6
61804599	36	52	17	36,5	36	negru	4
61804616	48	65	17	50,5	48	negru	4
FIPLOCK® ONE Metall PG - gri							
61804617	9	20	12	9,2	12	gri	10
61804618	11	22	12	12,41	12	gri	10
61804619	13,5	27	13	14	17	gri	10
61804641	16	27	13	16,1	17	gri	10
61804642	21	36	14	21,6	23	gri	6
61804643	29	36	14	23,3	23	gri	6
61804644	29	41	14	29	29	gri	6
61804645	36	52	17	36,5	36	gri	4
61804646	48	65	17	50,5	48	gri	4

FIPLOCK®ONE Metal PG