

FIPLOCK®ONE Metall M

Sistem de piese de blocare pentru tuburi de protecție, pentru cele mai ridicate cerințe, potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12

FIPLOCK®ONE Metall M

Informații

Sistem nou, inovator, de piese de blocare pentru tuburi de protecție



Șină



Rezistență chimică bună



Cu întârziere la propagarea flăcării



Fără halogen



Rezistent la rece



Protecție maximă la vibrații



Rezistența mecanică



Timpul de asamblare



Greutate mică

Ultima actualizare (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK®ONE Metall M



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Robust



Siguranță



Rezistent la UV



Impermeabil



Beneficii

Rezistență foarte ridicată la tracțiune datorită sistemului circular de gheare de blocare

Asigură siguranța montajului datorită sistemului de codare integrat

Clasificare IP excelentă

Economie datorită instalării ușoare și rapide

Domeniul de utilizare

Potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12

Pentru etanșare crescută la lichide

Pentru utilizare la interior și la exterior

Caracteristicile produsului

Mecanism de blocare integrală datorită sistemului de gheare pe 360°

Mecanism de blocare cu sistem de codare integrat

Zonă extinsă de etanșare pe mai multe inele de-ale tubului corugat

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu șuruburi pentru tuburi corugate

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub

Certificări:

IEC EN 61386-23

EN 45545-2 HL3

Culoare:

Gri (RAL 7005)

Negru (RAL 9005), rezistent la UV

Material:

PA 6

fără halogen

Comportamentul la foc conform UL 94V-0

Clasa de protecție:

IP66/IP67/IP68/IP69

Gama de temperatură:

Între -45°C și +120°C

FIPLOCK®ONE Metall M

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

FIPLOCK®ONE Metali M

Articol nr.	Dimensiune metrică	Mărimea cheii SW în mm	Lungime filet mm	Deschidere netă (mm)	Potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12	Culoare	Bucăți / UA
FIPLOCK®ONE metal M - negru							
61804531	12 x 1.5	20	5	5,6	10	negru	10
61804532	16 x 1.5	20	5	9,5	10	negru	10
61804533	16 x 1.5	22	5	9,5	12	negru	10
61804534	20 x 1.5	22	6	12,4	12	negru	10
61804535	20 x 1.5	27	6	13,2	17	negru	10
61804536	25 x 1.5	27	7	16,6	17	negru	10
61804537	25 x 1.5	36	7	18,1	23	negru	6
61804538	32 x 1.5	36	8	23,3	23	negru	6
61804539	32 x 1.5	41	8	25,1	29	negru	6
61804540	40 x 1.5	41	8	29	29	negru	6
61804541	40 x 1.5	52	8	33	36	negru	4
61804542	50 x 1.5	52	9	36,5	36	negru	4
61804543	50 x 1.5	65	9	42,7	48	negru	4
61804544	63 x 1.5	65	10	50,5	48	negru	4
FIPLOCK® ONE Metall M - gri							
61804545	12 x 1.5	20	5	5,6	10	gri	10
61804546	16 x 1.5	20	5	9,5	10	gri	10
61804547	16 x 1.5	22	5	9,5	12	gri	10
61804548	20 x 1.5	22	6	12,4	12	gri	10
61804549	20 x 1.5	27	6	13,2	17	gri	10
61804551	25 x 1.5	27	7	16,6	17	gri	10
61804552	25 x 1.5	36	7	18,1	23	gri	6
61804553	32 x 1.5	36	8	23,3	23	gri	6
61804554	32 x 1.5	41	8	25,1	29	gri	6
61804555	40 x 1.5	41	8	29	29	gri	6
61804556	40 x 1.5	52	8	33	36	gri	4
61804557	50 x 1.5	52	9	36,5	36	gri	4
61804558	50 x 1.5	65	9	42,7	48	gri	4
61804559	63 x 1.5	65	10	50,5	48	gri	4
FIPLOCK® ONE Metall XL M - negru							
61804561	12 x 1.5	20	10	5,6	10	negru	10
61804562	16 x 1.5	20	10	9,5	10	negru	10
61804563	16 x 1.5	22	10	9,5	12	negru	10

Ultima actualizare (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

FIPLOCK®ONE Metall M

Articol nr.	Dimensiune metrică	Mărimea cheii SW în mm	Lungime filet mm	Deschidere netă (mm)	Potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12	Culoare	Bucăți / UA
61804564	20 x 1.5	22	10	12,4	12	negru	10
61804565	20 x 1.5	27	10	13,2	17	negru	10
61804566	25 x 1.5	27	11	16,6	17	negru	10
61804567	25 x 1.5	36	11	18,1	23	negru	6
61804568	32 x 1.5	36	13	23,3	23	negru	6
61804569	32 x 1.5	41	13	25,1	29	negru	6
61804571	40 x 1.5	41	13	29	29	negru	6
61804572	40 x 1.5	52	13	33	36	negru	4
61804573	50 x 1.5	52	14	36,5	36	negru	4
61804574	50 x 1.5	65	14	42,7	48	negru	4
61804575	63 x 1.5	65	14	50,5	48	negru	4
FIPLOCK® ONE Metall XL M - gri							
61804576	12 x 1.5	20	10	5,6	10	gri	10
61804577	16 x 1.5	20	10	9,5	10	gri	10
61804578	16 x 1.5	22	10	9,5	12	gri	10
61804579	20 x 1.5	22	10	12,4	12	gri	10
61804581	20 x 1.5	27	10	13,2	17	gri	10
61804582	25 x 1.5	27	11	16,6	17	gri	10
61804583	25 x 1.5	36	11	18,1	23	gri	6
61804584	32 x 1.5	36	13	23,3	23	gri	6
61804585	32 x 1.5	41	13	25,1	29	gri	6
61804586	40 x 1.5	41	13	29	29	gri	6
61804587	40 x 1.5	52	13	33	36	gri	4
61804588	50 x 1.5	52	14	36,5	36	gri	4
61804589	50 x 1.5	65	14	42,7	48	gri	4
61804591	63 x 1.5	65	14	50,5	48	gri	4

FIPLOCK®ONE Metall M

Ultima actualizare (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16